

# 大连星光发电机推荐道依茨系列规格齐全柴油发电机组您的电力首选

产品名称	大连星光发电机推荐道依茨系列规格齐全柴油发电机组您的电力首选
公司名称	江苏星光发电设备有限公司大连分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区汇利街75号15层6号
联系电话	0411-39975085 13889546692

## 产品详情

供应大连星光发电机推荐道依茨系列规格齐全柴油发电机组您的电力首选

### 一、道依茨柴油发电机组产品概述

- 1、道依茨发动机，技术先进，设计合理，性能可靠、优异，工作寿命长。
- 2、道依茨柴油发电机排放达欧II或欧III标准。
- 3、配备新型增压器，具有进气回流功能，能良好的适应高原、高海拔地区
- 4、道依茨公司对全系列产品提供质量保证。
- 5、道依茨公司建设遍布全国的专业服务网络，为客户提供24小时售后服务和零配件供应。

### 二、道依茨发电机组的优点

产品结构紧凑、设计合理，性能

可靠、优异，工作寿命长，使用经济。发电机

在产品结构上，拥有C、E、D三大产品平台，功率覆盖85~340马力，各种变型和适应性产品300余种，能够为中重型载货车、轻型车、客车、工程机械等不同需求领域提供科技含量更高、专业化程度更强的动力产品。发电机组

产品具备先进、高效、可靠、节能、环保等一系列显著优势。具有进气回流功能，能良好的适应高原、高海拔地区 星光系列道依茨发电机组为道依茨公司正式授权产品，在同类产品中性能更优，质量更好，服务更有保障，是星光柴油发电机组部门推荐产品。三、道依茨发电机组注意事项

道依茨发电机组每运行50小时以后，要排放油水分离器中的积水和检查启动电瓶电解液位；

道依茨新发电机组运行200~300小时后，须检查气门间隙和检查喷油器；道依茨发电机组每运行400小时后，需要检查并调整传动皮带，必要时进行更换，检查清洗散热器芯片和排放燃油箱内淤泥物；每运行600小时或至少每12个月，需要更换润滑油和润滑油滤清器；机组更换润滑油

周期的频率，根据不同润滑油的品质和燃油含硫量以及发电机组消耗润滑油的不同而不同，

每运行800小时，要换油水分离器和燃油滤清器，检查涡轮增压器是否泄漏，检查进气管道有无泄漏，检查并清洗燃油管道；每运行1200小时后，调整气门间隙；每运行2000小时后，更换

空气滤清器和冷却液，彻底清洗水箱散热器芯片及水道；

每运行2400小时后，检查喷油器，彻底检查清洗涡轮增压器，全面检查发动机设备。

四、道依茨发电机组的应用 道依茨发动机在中国的装机容量取得了飞速的发展。使用道依茨发动机应用范围宽广，包扩商用车辆、工程机械、叉车、农用机械、压缩机及船舶等。

#### 五、道依茨发电机组服务承诺

本公司秉承“产品如人品，先做人后做事，一切为用户着想”等经营理念，现对产品服务工作郑重承诺：1、技术服务：免费派员到现场作技术指导，协助搞好机房设置，免费调试，免费替用户制订培训计划、（工厂或现场）培训操作人员，双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。

2、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持

3、服务原则：产品在使用中，如出现故障，公司可派员现场服务，确保及时运转。

#### 六、道依茨柴油发电机组参数

机组型号	输出功率 (KW/KVA)		柴油机型号	缸数	排量 (L)	机油容量 (L)	燃油消耗 g/km·h	外形尺寸 L*W*H (mm)	机 重 (kg)
XG-24GF	24	30	D226B-3D	3	3.12	18	208	1730 × 750 × 190	600
XG-30GF	30	37.5	TD226B-3D	3	3.12	18	208	1730 × 750 × 1190	700
XG-50GF	50	62.5	TD226B-4D	4	4.16	20	208	2050 × 750 × 1650	800
XG-64GF	64	80	TD226B-4D	4	4.16	20	208	2050 × 750 × 1650	900
XG-75GF	75	93.75	TD226B-6D	6	6.24	20	205	2350 × 850 × 1690	1200
XG-100GF	100	125	TBD226B-6D	6	6.24	22	198	2550 × 850 × 1800	1300
XG-120GF	120	150	TBD226B-6D5	6	6.25	22	198	2550 × 850 × 1800	1500
XG-200GF	200	250	BF6M1015-GA		11.906	22	189	2720 × 1370 × 2130	2700

				6					
XG-250GF	250	312.5	BF6M1015C-G2A	6	11.906	22	189	3000 × 1690 × 2130	33
XG-300GF	300	375	BF6M1015C-G4	6	15.874	22	189	3000 × 1690 × 2130	33
XG-350GF	350	437.5	BF8M1015C-G1A	8	15.874	28	189	3000 × 1690 × 2130	33
XG-400GF	400	500	BF8M1015CP-G1A	8	15.874	28	189	3000 × 1690 × 2130	33
XG-500GFB	500	625	BF8M1015CP-G4	8	15.874	28	189	3200 × 1690 × 2130	40
XG-500GFA	500	625	BF8M1015CP-G5	8	15.874	28	189	3200 × 1690 × 2130	40