

# 惠源仪器 南宁盐雾试验箱 瓯海盐雾试验箱

产品名称	惠源仪器 南宁盐雾试验箱 瓯海盐雾试验箱
公司名称	东莞市惠源仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东,东莞市东城区主山大井头振兴路201-301
联系电话	13662894527 13662894527

## 产品详情

WY-60D全自动功能：为了操作方便，瓯海盐雾试验箱，做到无人值守，实现一键操作，一步到位。只需操作员把测试样品准备好，梧州盐雾试验箱，设定好工作程序，按下工作按钮即可，实现一键启动，一步到位；仪器会自动加温，当温度达到标准要求后会自动喷雾，在测试过程中会自动记录保存数据。测试过程中如有缺水现象，机器会自动补充（前提是要接自动进水管），测试时间达到设定式时间后机器会自

动除雾3分钟，除雾完成后整个测试结束。机器会自动切断发热管电源，自动停止喷雾。

试验室样品置物架:

采用进口的灰色PVC材质精致设计成;立体样品置物架，吊挂置物架，与高分子耐高温高压高腐蚀的O形长条置物架搭

配，以确保由被测产品角度随意调整，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。试药箱：

采用设计隐藏一体式试药补充箱，易清洗，易操作，易保养。

可以选配自动搅拌配制盐水溶液装置（选配）

故障自动报警诊断功能：

本机具有自侦断，自检测等相应先进功能，是您事半功倍的选择，通过智能程序，仪器任何故障都可以通过屏幕一目了然

的知道，为维护提供大帮助。减少维修费用和时间。加水系统：

采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，北海盐雾试验箱，防止缺水超高温损伤仪器或终断实验。缺水时画面

动态显示缺水报警。

空气供应系统：

空气压力为1Kg;分两段调整。一段为大略调整2Kg;，采用进口空气过滤器，附有排水装置.加热系统：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，温度到达时，自动切换恒温状态，温度，耗电量少。纯钛制发热管，耐

酸碱腐蚀、超长使用寿命。附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全.除雾系统：

测试完成时自动清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。密封系统：本设备采用硅橡胶密封系统，抗老化，耐腐蚀.

雾气密封槽:

利用环保的水密封方式，防止雾气外泄。

对基体金属呈阴极性的覆盖层照片（图片来源：ISO 10289-1999）

盐雾试验箱

是一种定性的判定方法，它以盐雾腐蚀试验后，产品是否产生腐蚀现象来对一样品进行判定。如JB4159-1999，GJB4.11-1983，GB/T4288-2003采用该方法对盐雾测试结果进行评估。

常见电镀件盐雾试验后的腐蚀特征表

惠源仪器(图)-南宁盐雾试验箱-

瓯海盐雾试验箱由东莞市惠源仪器有限公司提供。东莞市惠源仪器有限公司是广东 东莞,试验机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在惠源仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创惠源仪器更加美好的未来。