

食品监督所用的恒温箱

产品名称	食品监督所用的恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

公司成立以来，一直致力于和实验设备的技术开发、供应和销售。我们一直以踏实的态度、高性能的产品、精湛的制造工艺、专业负责的服务为广大客户提供高品质的产品和完善的服务保障，多年来，我们的努力赢得广泛的肯定和赞誉；客户的要求与期望是我们进步的动力,产品广泛应用于，实验室，科研院所，环保，化工，食品检测等行业。

主要信息有效总容积：100L 外形尺寸：480*490*840mm 额定电压：220V 额定频率：50Hz 额定输入功率：85W 额定电流：0.55A 耗电量：0.38Wh/24h 能效等级：国家1级 噪声（声功计）：39dB(A) 冷藏室温度范围：2-8 温度显示：LED数字显示 温度控制：每度可调可控 防触电保护类型：I 制冷剂（用量）：R600a/28g

优势：1.箱体类型：立式、双开门、双层透明真空钢化玻璃门 2.有效容积：828/1028升 3.箱内温度2-48，在此温度范围内每一度均可自由调节，满足不同温度要求药品的保存。 4.功能特点：制冷系统：采用进口丹佛斯压缩机，噪音低，风冷式结构，多风道口设计，温度更加均衡。 结构：箱体外壁采用经过防腐彩喷的优质1.0加厚钢板；高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好。 安全系统：高低温报警，温度传感器故障报警、意外断电报警等多重报警功能；安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。 节能环保：新型节能环保产品，额定输入功率360W，耗电量低。 智能控温系统：微电脑控温，大屏幕数字温度显示，温湿度同步显示，温度显示精度为0.1。 载重系统：箱体底部采用优于普通脚轮承载重量2倍的优质脚轮，带止动底角。 人性化设计：可任意调动的多层搁架设计；宽电压带适合电压不稳定地区；

注意事项: 1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境中存放和使用。 2、使用（长时间未使用情况下）本机必须工作2小时后方能作检测，以免使用数值不准确。 3、由于某些原因断电或停电，应立即关掉电源开关，若需重新启动，必须间隔30分钟以上方能开机，以免急速开机烧毁压缩机。 4、在搬运时严禁将仪器倾斜45°以上。 5、电压不稳定时，需用稳压器调节：220V 50Hz 215A 6、本仪器只可用于试验室化验用，不可做普通冰柜使用，否则不予保修。 7、严禁在不使用时长时间运行。 8、本仪器经长途运输或搬运，需静置2小时以后方能使用。

9、本仪器操作时必需按照说明操作，否则出现任何情况与本厂无关。

食品监督所用的恒温箱