

养护试验箱（兴龙仪器）

产品名称	养护试验箱（兴龙仪器）
公司名称	沧州兴龙工程仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州工业区68号
联系电话	0317-4631505

产品详情

养护试验箱（兴龙仪器）1 HJ-84型混凝土加速养护箱 本仪器适用于施工现场，预制构件科研单位作混凝土快速养护，它可通过不同加速养护法预测出7天、28天令期砼抗压、抗折强度，是砼质量控制不可缺少的专用设备。主要技术参数：箱内尺寸：800×580×400mm 工作电压：380V
电热功率：单组3Kw计3×3Kw 控温范围：常温-100 可放试模：150×150mm 2组 100×100mm 3组

2 YH--40B、50B型水泥标准养护箱 是根据国家水泥院，交通部对水泥新标准试块标准养护要求而设计制造的，内部采用进口不锈钢板制作，喷雾装置采用超声波加湿、制冷采用大功率压缩机、温湿度（数显）并可装微型打印机（打印时间任意设定）水泥标准养护箱主要技术参数：1、箱内温度：±1
2、湿度：90% 3、工作电压：220V±10% 4、加热功率：600W 5、制冷功率：180W（360W）6、可砼试件：45只（105只）7、内部尺寸：520×550×1100mm（1040×550×1100mm）

3 HY-84型水泥快速养护箱 本仪器适用于水泥厂，建筑科研施工等单位对所有水泥试件进行快速恒温养护，可在24小时内预测出3天、7天、23天令期（用户可根据具体情况确立预测令期）的搞压、搞折试验结果，缩短水泥检验周期。主要技术参数：1、控温范围：常温 100 2、时空范围：0.5-24h
3、U电热管：1000W/220V 4、水升温：100 为2h 5、不锈钢箱内可放水泥试模三组

4 101-2数显电热鼓风干燥箱 是工业生产及科研单位提供高温使用条件，主要适用于试体干燥处理及其它加热用，本箱无防爆设备严禁易燃易爆物品置于箱内以免发生爆炸。本仪器是厂矿，试验室科研单位用于烘干各种材料的必备仪器，前门带观察孔，内胆采用不锈钢焊接而成，温度数显自控，直观等优点。主要技术参数：1、温控范围：50 - 300 2、温控精度：±1
3、加热器两组（瓦数根据箱子大小而定）4、工作压力：220V 380V
5、箱内尺寸：各种规格全部生产

5 DW-40型低温试验箱 采用不锈钢内胆,进口制冷机,具有较强的放腐蚀能力,性能稳定,可靠性高,保温性能好,制冷速度快(2小时就可以30 降至-40),自动化数码控制,精确度高等优点,它广泛应用于建材、医院及科研部门做低温试验用。

6 TDR混凝土快速冻融实验装置用途：本试验装置是按照国家电力行业标准DL/T5150-2001
<<水工混凝土试验规程>>中的“混凝土抗冻性试验”、交通行业标准<<公路工程水泥混凝土试验规程

>>中的“混凝土抗冻性试验（快冻法）T0525-94”、国家标准GBJ82-85《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法》中的“快冻法”的要求，并参考了美国ASTM/c666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》的要求进行设计、制造、验收的。因而也适用于执行上述标准的冻融试验。

本冻融装置采用优化设计，在保证试验精度和要求的条件下；力求运行可靠，运行费用低。

*采用数控技术与传统控制技术相结合的控制方式，便于操作和维护。

*减少辅助容积；强化热交换；减少装机功率；使日常运行费用降到最低。

*具有水冷、风冷两种方式，便于用户选择。试件数量分为28件、16件 试件尺寸 100*100*400，冻融循环周期 2.5~4小时，融化时间不小于1/4冻融周期 冻融终了：时间/试件中心温度

1.5~2.5小时/ - 17 ± 2 （可调节）融化终了：时间/试件中心温度 1.0~1.5小时/8 ± 2 循环次数

标准为300次，计数器可达6位数 冻融循环冷媒充注量 - 45 防冻液，160 kg - 45 防冻液，120kg

制冷压缩机 进口全封闭 7.5HP 进口全封闭 5HP 加热功率 9kw 6kw 最大运行功率 9.7kw 6.7kw

7 混凝土碳化试验箱 混凝土碳化试验箱是进行混凝土碳化试验的专用设备，产品符合GBJ82-85《水泥长期耐久性试验》中碳化试验设备的要求。本机采用原装进口的二氧化碳传感器，本传感器采用红外探测原理，结合国内的先进数字式仪表，具有使用精度高、寿命长的特点；温湿度传感器是采用国内先进的极成感应模块加多通道智能仪表组成。本产品具有控制精度高，操作简单，箱内温、湿、浓度直观数显和定时打印记录的特点。主要技术参数：控制温度：20 ± 1 控制湿度：70 ± 5%

CO2浓度：0-20 ± 3% 和0-100 %两种

8 ZSX - 52B型砖瓦爆裂蒸煮箱 按照国家GB5101 - 85关于砖瓦石灰爆裂试验的要求而设计制造的，能自动控制箱体内水温100 的时间，温度数显，内胆进口不锈钢板制作。技术参数：

（1）最高沸煮温度：100 （2）容积：100L （3）时间控制：可调 （4）管状加热功率：4KW / 220V

9 真空干燥烘箱 本干燥箱广泛用于医药、食品、轻工、化工等行业低温之用，具有干燥物品速度快、污染小、不对被干燥物品的内在质量造成破坏的优点。真空干燥是将干燥物料处于真空条件下进行干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室形成真空状态，降低水的沸点，加快干燥的速度。电源电压：220V，50HZ；输入功率：1000W；控温范围：室温+10~250 ；真空度： 133PA；内胆尺寸(mm):450*450*450；外部尺寸：610*680*1460；隔板：2；工作室材料：不锈钢；

智能化控制器，钢化防弹双层玻璃门。沧州兴龙工程仪器有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。有科技人员六十多名，公司经过多年来研发产品已达上百种，主要产品有混凝土试验仪器、水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、各种试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供实验室全套试验仪器与检测仪器设备。同时有专业技术人员提供仪器咨询、技术讲解、安装调试、设备维修等。我公司始终遵循质量第一，信誉至上的原则，以雄厚的技术力量，丰富的专业制造经验，完善的质量保证体系，零距离的售后服务，让我们与您共建友谊桥梁。公司网址:<http://www.kj-17.com>

联系人：刘建兴 电话：0317-4631505 13582746805 18331751914 QQ: 656187862 邮箱：

glyiqi135@163.com