

# 聚乙烯塑料加药箱怎么安装 朗盛塑料制品

产品名称	聚乙烯塑料加药箱怎么安装 朗盛塑料制品
公司名称	重庆朗盛塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区白沙工业园区
联系电话	18323288883 18323288883

## 产品详情

### 重庆朗盛5立方加药桶 塑料加药桶 水处理加药箱特性

- 1、5立方加药桶/立式平底防腐PE加药罐整体一次性成型，故具有不焊接缝、不渗漏、无毒性、重量轻、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准等特性，可替代不锈钢容器装运食品级溶液
- 2、5立方加药桶/立式平底防腐PE加药罐由于线性低密度聚乙烯(LLDPE)优异的性能和滚塑储罐特殊的结构，自然条件下使用寿命长达10年以上。
- 3、5立方加药桶 MC-5000L加药桶/立式平底防腐PE加药罐采用进口耐酸碱PE原料经滚塑一次成型，方形塑料加药箱怎么安装，使用时不会产生腐蚀生锈、溶解、渗漏、破损等焊接罐体经常出现的毛病，保证客户生产安全。
- 4、5立方加药桶/立式平底防腐PE加药罐具有内外防腐的特点，耐化学性能非常优异，除少数溶液可以溶胀它外，几乎可以耐大部分物质溶液。全塑储罐是各类化工企业，电子电镀企业，混凝土添加剂企业为理想的液体储罐。

重庆市朗盛塑料制品有限公司是中国滚塑的后起之秀，其运营体系前期以滚塑容器生产、模具制造、原料销售和售后服务为一体，中期开始将投入吹塑、注塑、挤塑成型设备。欢迎诚来咨询！

### 重庆朗盛塑料制品PE塑料加药桶很好地解决加药装置“加药”难题

#### 一、节省补水，减少排污

通过化学水处理以后，可以提高循环水的浓缩倍率、减少排污、节省补充新水。循环量为1000T / H的空  
调冷却循环系统，蒸发量约为14T / H，如果浓缩倍率控制在2倍，排污量则为14T / H，补水量为14 / H  
，如果浓缩倍率控制在4倍，则排污量为4.5T / H，补水量为18T / H，显然二者相比较，每小时少排污近  
10吨，聚乙烯塑料加药箱怎么安装，节省新水10T / H。每天工作8小时，运行5个月，节省新水12000吨，  
减少排污12000吨。

## 二、应用范围

大楼中央空调、冷却水系统、热电厂、地热电厂水循环系统、油田钻勘、钻油平台水循环系统、工业（  
循环、闭路、直流）冷却水系统、舰船、军舰、车辆冷却水系统、沿海产业（海水）冷却系统。

重庆市朗盛塑料制品有限公司是中国滚塑的后起之秀，其运营体系前期以滚塑容器生产、模具制造、原  
料销售和售后服务为一体，中期开始将投入吹塑、注塑、挤塑成型设备。欢迎诚来咨询！

### 重庆超纯净水箱、高纯水塑料水箱

目前制备电子工业用超纯水的工艺基本上是在以上三种，其余的工艺流程大都是在以上三种基本工  
艺流程的基础上进行不同组合搭配衍生而来。现将他们的优缺点分别列于下面：

- 1、采用离子交换树脂其优点在于初投资少，占用的地方少，但缺点就是需要经常进行离子再生，耗费大  
量酸碱，环保塑料加药箱怎么安装，而且对环境有一定的破坏。
- 2、第'二种采用反渗透作为预处理再配上离子交换设备，其特点为初投资比采用离子交换树脂方式要高  
，但离子设备再生周期相对要长，耗费的酸碱比单纯采用离子树脂的方式要少很多。但对环境还是有一  
定的破坏性。
- 3、第'三种采用反渗透作预处理再配上电去离子（EDI）装置，这是目前制取超纯经济，'环保用来制  
取超纯水的工艺，不需要用酸碱进行再生便可连续制取超纯水，对环境没什么破坏性。其缺点在于初投  
资相对以上两种方式过于昂贵。

本文来自重庆中水储罐，江津区塑料加药箱怎么安装，原水储罐，纯水储罐，软水储罐厂家王松分享。

聚乙烯塑料加药箱怎么安装-朗盛塑料制品由重庆朗盛塑料制品有限公司提供。聚乙烯塑料加药箱怎么安  
装-朗盛塑料制品是重庆朗盛塑料制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面  
或图片上的联系电话，索取联系人：王松。