

显微硬度计

产品名称	显微硬度计
公司名称	上海蔡康内窥镜厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海虹口中山北一路1250号沪办大厦四号楼
联系电话	021-35050386 13761194707

产品详情

[金相设备](#)

[金相耗材](#)

[视频显微镜](#)

[检测显微镜](#)

[测量投影仪](#)

[影像测量仪](#)

[工具显微镜](#)

(1)[显微维氏硬度计 \(显微硬度计配件\)](#) DHV - 1000产品展示

DHV - 1000型[显微维氏硬度计](#)

DHV-

主要特点

仪器在机械、光学、光源上采用独特的、精密的设计，使压痕成像更清晰。本机要配有20倍和40倍物镜都能参与测量，使测量的范围更大，应数量显微配置，仪器配有数显式测量显微镜，不用查表，也不用插入压痕对角线的长度，压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数等。有可连接数码相机和C在光源上是首家唯一采用冷光源。使用寿命10万小时。在国内外的同类产品中

应用范围

——黑色金属、有色金属、IC薄片、表面涂层、层压金属；

——玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等；

——炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。

技术规格

1.试验力：
(0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80) N (10、25、50、100) N
2.试验力加卸载控制：全自动 (加载/保荷/卸载)
3.测量显微镜放大倍率：200倍、400倍
4.试验力保荷时间：(5 ~ 60) S
5.测微鼓轮最小分度值：0.0625 μ m
6.测量范围：1HV ~ 2967HV
7.XY试台尺寸：100 \times 100 mm
8.XY试台行程范围：25 \times 25 mm
9.试件最大高度：70mm
10.试件最大宽度：95mm
11.光源：冷光源
12.电源：110V/220V,60/50Hz
13.尺寸：(425 \times 245 \times 490) mm
14.重量：30Kg

主要附件

显微维氏压头	物镜(20 \times 、40 \times)
10 \times 数字式测微目镜	十字试台
薄片夹持台	平口夹持台
细丝夹持台	水平调节螺钉
水平仪	维氏硬度块

可选附件

克努普压头	硬度块
机	金相试样镶嵌机 金相试
	CCD图象处理系统 金相试

营销部地址:上海市中山北一路1250号沪办大厦4号栋

主销产品：[金相显微镜](#) [偏光显微镜](#) [倒置显微镜](#) [荧光显微镜](#) [立体显微镜](#) [体视显微镜](#) [金相](#)

联系电话:021-35050386 35050353 65310155 传真:021-65310155 公司邮箱: