

美利肯聚丙烯透明成核剂Millad NX8000

产品名称	美利肯聚丙烯透明成核剂Millad NX8000
公司名称	上海舰邦实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区铁山路1050号巨丰商务园2号楼210室
联系电话	086-02156173088 13564473458

产品详情

美利肯聚丙烯透明成核剂Millad NX8000

一、产品简介

Milliken新型透明成核剂剂Millad NX8000继在K2007首次展出新型透明成核剂 Millad NX8000后,美利肯在K2007展推出了PP透明剂NX8000), Milliken又在Chinaplas 2008上详细介绍了Millad NX8000在聚丙烯透明注塑制品中的应用。更高的透明度使得聚丙烯能和其他透明塑料竞争!并且Millad NX8000使得透明聚丙烯看起来近似聚苯乙烯和聚碳酸酯,因而使材料取代成为可能。

Millad NX8000在聚丙烯注塑制品应用的优势主要体现在以下三方面:

1.提高透明度,比使用Millad 3988i成核剂的透明制品雾度降低近一半。

把不同厚度产品的雾度都几乎降低了一半

显著地增宽了加工区间从而使得雾度在各种操作条件下都接近一致

2.增宽加工窗口,具有更宽加工温度。

在各种条件下都能得到好的雾度

3.缩短成型周期。

结晶温度更高，成型周期更短，产能提高5-10%

二、产品应用

提高挤出吹塑产品的透明度，拓宽挤出吹塑的加工窗口

- Millad NX8000显著提高挤出注塑产品的外观

使挤出注塑瓶的外形大为改观，从而加宽了透明聚丙烯在挤出注塑领域的应用

在雾度和光泽度都有显著的提高

- Millad NX8000具有典型无规共聚的硬度/抗冲击平衡

硬度略有提高，抗冲击不受影响

硬度在低温操作条件下有所提高，抗冲击不受影响

- Millad NX8000在氧化裂解中具有优良的稳定性

优异的重复加工稳定性，宜于回收利用

- Millad NX8000其他性质类似Millad 3988i

Millad NX8000的常用添加量为0.1phr=百分树脂的加入量。

三、包装与储存

10kg/纸袋，有PE内衬。

干燥室温储存。