

进口氮封供氮阀

产品名称	进口氮封供氮阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	口径:DN10-DN200 压力:1.6Mpa 材质:碳钢, 不锈钢
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

产品详情

进口氮封装置（进口供氮阀/进口泄氮阀）

[德国沃德WODE](#)

进口氮封装

置主要用于储罐顶部氮

气压力恒定控制，以保护罐内物料不被氮化及

储罐安全。[氮封装置](#)

由快速泄放阀及微压调节阀两大部分组成。快速泄放阀由压力控制器及单座切断阀组成。

储罐内压力升高至设定压力时，快速泄放阀迅速开启，将罐内多余压力泄放。微压调节阀

在储罐内压力降低时，开启阀门，向罐内充注[氮气](#)

。因微压调节阀必须使用在压力为0.1Mpa压力以下，现场压力较高，必须安装压力调节阀。

氮封装置

的供（泄）氮压力

设定方便，且可在连续生产的条件下

进行；氮气压力设定范围广，[低至0.5Kpa（50mm.w.c）](#)

,高至Kpa，比值达132倍，压力检测膜片有效面积大，设定弹簧刚度小，动作极灵敏。

供氮压力调整：在微压调节阀压力调节范围内选定一设定值如1Kpa（100mm.w.c），通过调

节调整螺丝2以改变弹簧3的预压缩（[拉伸](#)

）量来达到；泄氮压力调整：在快速泄放阀在的压力控制器部分，通过调整座3，改变弹簧4预压缩量达

到。一般为避免氮封装置启闭频繁，泄氮设定值应远离供氮压力值，如2Kpa（200mm.w.c）；呼吸阀高定

值调整：在上述两设定值调整好后，为避免呼吸阀启闭频繁，呼吸阀设定值应大于泄压设定值。

阀体：[不锈钢](#)、铸钢、高温钢等

阀芯阀座：不锈钢、硬质合金等

膜片：丁腈橡胶增强涤纶织物

波纹管：[不锈钢等](#)

公称通径：DN10-DN200mm

公称压力：150LB 或者 PN1.6Mpa

介质温度（ ） 80

调节精度（%） 10

允许泄漏量（1/h） $10^{-4} \times$ 阀额定容量（级）

[\$5 \times 10^{-3} \times\$](#) 阀额定容量（级）

订货须知

一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数；

1. [公称通径](#)、额定流量系数KV，

2. 流体性质（包括公称压力、温度、粘度或酸性），

3. 电源电压和控制信号；

4. 流量特性，

5. 阀的开关型式，

6. 阀体、阀芯材料，

7. 阀前和阀后的（[压差](#)）。以便我们为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我公司销售部订购；

三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。

欢迎您查勘[我们](#)的产品,如有任何疑问.您可以致电给我们,[我们](#)一定会尽心尽力为您提供优质的服务。