

实验用小型开炼机,

产品名称	实验用小型开炼机,
公司名称	恒通工业设备有限公司
价格	36000.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区谷涌第二工业区
联系电话	0769-89861253 13825744148

产品详情

实验用小型开炼机, 3寸4寸6寸实验用小型开炼机:小型试验室用炼胶机,双辊机,密炼机,压片机等设备来恒通机械找: 13825744148 邵丽

实验用小型开炼机6寸技术参数: 1. 混合容量:0.2--3kg 2. 滚筒温度: 常温 3. 温度显示精度: ± 2
4. 滚筒转速: 定速(前辊15转左右)(速比可按要求订做, 加变频) 5. 滚筒速比: 1 : 1.27 6. 滚筒尺寸:
160 × 320(mm) 7. 滚筒间距: 0 ~ 6mm可调 8. 安全装置: 多个紧急制动自动反转 . 9. 马达:5.5KW
(必要时需加大) 10. 功率: 12HP 11. 体积:(W × D × H) 1280 × 600 × 1300mm
12. 机械结构: 钢板 13. 电源 3 , AC380V , 20A 14. 重量 约800kg 15. 继电器: 欧母龙
16. 马达: 东元品牌 17. 辊筒材质: 辊筒: 采用合金冷硬铸铁铸造, 耐磨损、寿命长。
2.速比: 有多种速度和速比可供选择, 能满足您不同配方、不同工艺的要求。订做前可做说明!
3.减速机: 6级精度; 齿轮: 由硬齿面磨齿加工而成; 使用寿命长, 噪音低。
4.机箱: 特殊设计密封结构, 杜绝润滑油泄漏现象。 6. 加热和冷却装置有两根喷淋管, 分别伸向辊筒内,
根据工艺要求可向辊筒内腔通入蒸汽或冷却水, 以便很好地控制辊面工作温度。 7.
在机器上部设有急停车装置, 当在操作过程中发生意外时, 可搬动拉杆, 机器立即停止运转。 8.
挡胶板可沿轴向调节, 除可防止胶料向两端外流, 还可控制压炼的幅面宽度。 9. 在机器的两侧机架上分
别设有手轮调节式调距装置, 根据炼胶工艺要求进行辊距大小的调节。手轮顺时针旋转, 辊距减小, 反
之则辊距增大。 10.
辊筒轴承安装在机架上, 为滚动轴承、铜瓦 (ZQSn10-1) 或尼龙瓦 (MC尼龙), 有较好的耐磨性能。
11. 为中空结构, 可向内腔通入蒸汽或冷却水, 以便调节辊筒的工作温度。 实验用小型开炼机, 3寸4寸6寸
实验用小型开炼机:小型试验室用炼胶机,双辊机,密炼机,压片机等设备来恒通机械找: 13825744148 邵丽