

实验密炼机|1L实验密炼机

产品名称	实验密炼机 1L实验密炼机
公司名称	东莞利拿橡塑机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇利拿科技园
联系电话	076981633499 18046916152

产品详情

环保型实验密炼机|环保型实验1L密炼机|1升环保型实验密炼机由利拿机械向小雪18046916152（机械顾问）专线销售。利拿机械实验型密炼机型号有：LN-1L密炼机、LN-2L密炼机、LN-3L密炼机、LN-5L密炼机、LN-10L密炼机，欢迎来电订做。同时还可以做来料造粒加工，长期提供配件，密炼机保养及维修，有需求请来电，我司将有最专业的团队为您排忧解难。

环保型密炼机|实验用1L密炼机|1升小利拿机最核心也是最重要的是密炼室，利拿机械密闭式炼胶机密炼室采用高级特殊钢制造，表面皆经耐磨钢处理，表面电镀硬铬，耐磨性特佳，比传统式的寿命高于1-2倍。混合槽分为可倾倒式与升降式。

官方网站：www.linajx.cn

利拿机械量产型密炼机型号有：LN-15L密炼机、LN-20L密炼机、LN-25L密炼机、LN-35L密炼机、LN-55L密炼机、LN-75L密炼机、LN-110L密炼机、LN-150L密炼机欢迎来电订做。

一、环保型密炼机|实验用1L密炼机|1升小利拿机参考参数：官方网站：www.linajixie.com

密炼容量：1L 驱动电机：3KW 翻转电机：0.2KW 翻转角度：110° 空压机：1.5KW
水冷却(炼胶)：0.2-0.4MPa 汽加热(炼塑)：0.5-0.8MPa 电加热(炼塑)：3KW 机重：0.8T 尺寸：1.9*0.9*180M

二、环保型密炼机|实验用1L密炼机|1升小利拿机操作方法：官方网站：www.sboo.org

1、按照密炼机密炼室的容量和合适的填充系数（0.6~0.7），计算一次炼胶量和实际配方；2、根据实际配方，准确称量配方中各种原材料的用量，将生胶、小料（ZnO、SA、促进剂、防老剂、固体软化剂等）、补强剂或填充剂、液体软化剂、硫黄分别放置，在置物架上按顺序排好；3、打开密炼机电源开关及加热开关，给密炼机预热，同时检查风压、水压、电压是否符合工艺要求，检查测温系统、计时装置、功率系统指示和记录是否正常；4、密炼机预热好后，稳定一段时间，准备炼胶；5、提起上顶栓，将已切成小块的生胶从加料口投入密炼机，落下上顶栓，炼胶1min；

三、密炼机转子特点：官方网站：www.sougouvip.com a.转子叶采用棱形设计，可以使物料充分剪切达到物性要求，物料在密炼室内不留死角，达到最佳的混合分散效果。

b.转子冷却系统，采用强制循环冷却系统，冷却效果显著。

c.转子搅拌轴防漏采用干式机械轴封，使清洗换色简便环保。 d.转子搅拌速度同比快约1/3，比传统滚轮机约快3倍，从设计结构上实为行业上一种最理想的橡塑工业用密炼机转子。

四、环保型密炼机|实验用1L密炼机|1升小利拿机适用产品：EVA发泡鞋底、橡胶鞋底、TPR、鞋底、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡皮圈、橡皮管、橡皮带、瓶塞、油封、防震橡胶、粘性胶带、松紧带、色母、油墨、电气橡胶零件、各类汽车橡胶制品及低烟无卤料、工程料等各式化学工业原料的混炼之功效。官方网站：www.bbscom.org

五、利拿机械服务承诺：官方网站：www.kneader.net

1.提供现场安装指导.

2.负责供货设备的现场调试试车，直至通过验收。

3.负责对甲方人员现场操作培训和维修培训.

4.机组在正确使用情况下无偿保修一年,并长期保证备品备件供应.

5.长期提供免费技术服务咨询

6. 保修期内外,供方接需方设备故障通知后,3小时内给予明确的解决措施;若需供方人员到位,国内则应在48小时之内到现场负责维修,珠三角5小时到位(不含途中乘车时间),国外用户视签证状况与外商另作商确

利拿机械有限公司是专业研发.设计生产环保型密炼机|实验用1L密炼机|1升小利拿机的生产厂家，我们可根据您的需求生产适合您的设备，并长期提供技术咨询及维修服务，如果您对我们的产品感兴趣欢迎来电咨询，我们将为您提供最专业的讲解。

环保型实验密炼机|环保型实验1L密炼机|1升环保型实验密炼机