

大学实验室用的高温热压机现货 格瑞斯特

产品名称	大学实验室用的高温热压机现货 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

产品详情

硫化机的组成及功能

硫化机的特点：具有综合压力大，简单易操作，不易损坏，对使用环境要求不高，操作人员要求不高，压制产品范围及其宽泛等诸多因素，决定了它的广泛性用途；

硫化机的功能：提供硫化所需的压力、温度.以及时间控制；压力由液压系统通过液压缸产生，由各液压阀及阀组控制；温度由加热介质提供，由高温线传导至发热板或模具上产生，由温控仪控制；时间有时间继电器控制（的由PLC自动控制）。

高配实验室25吨硫化机

配置说明

3.1热板：钢板精密加工而成，保证平面度、平行度、光洁度。

3.2平台横梁：采用A3钢板焊制，经时效处理精密加工而成。

3.3立柱：材质采用40Cr，调质处理并加工后表面镀硬铬抛光，表面硬度达到HRC55~58。

3.4液压缸：缸体采用QT-500球墨铸铁经时效钝化、精密加工而成，抗拉强度 490MPa；柱塞采用LG-P合金冷硬铸铁精磨而成，冷硬层深度为8~15mm，硬度达到HRC

70；密封件采用聚氨酯油封，耐油、耐老化、抗磨损，密封结构不漏油，保压稳定。

3.5隔热板：平台与热板间的隔热层采用耐高压高温新型隔热材料，耐压 4.00MPa/cm²、耐温220~280，耐压和耐热性能良好。

3.6控制程序：手动控制，大学实验室用的高温热压机现货，合模、开模由手控阀控制动作。

2RT平板硫化机数据有哪些？

2RT 平板硫化机数据；本机是四柱硫化机，适用于压制各种需要模压及非模压的产品，并配加温、保温功能，温度可调，自动推出、拉入、开合模、打开模具等。

一般数据如下：

综合压力：25T 30T 50T 80T 100T150 160T 200T250T 300T T

热板规格：400X400 450X450 500X500 600 x600 mm（或按要求）

热板间距：100-300 mm（或按要求）

热板层数：1（按要求）

柱塞直径：150 200 250 285 300 --800 mmm（按合同）

柱塞行程：200-320 mm

加温方式：电热管、导热油、蒸汽（或按要求）

温度范围：0-220度 0-330度（按要求）

电机功率：2 kw 3kw按实际

控制方式：手动控制 电磁阀控制 PLC 自动控制（按要求）

大学实验室用的高温热压机现货-

格瑞斯特(推荐商家)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。青岛格瑞斯特机械有限公司是山东 青岛,橡胶工业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在格瑞斯特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创格瑞斯特更加美好的未来。