

5T实验室四柱热压机 格瑞斯特

产品名称	5T实验室四柱热压机 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

产品详情

硫化机安全操作规程

- 1、所有模具放入热板工位时必须居中；禁止高低不平的模具同放一个平板中压制！
- 2、放、取模具时要带好防护手套，防止。
- 3、试片粘模时，开启模具当心砸手，防止落地。
- 4、按模具尺寸和规定的单位压力调整压力表，严禁超过设备设计的系统压力使用。
- 5、严禁在热板中放置不平横的材料、模具等待压制品。
- 6、用硫化板切取试样时必须垫好保护胶板。
- 7、设备有故障，必须切断电源后再做处理。
- 8、从模具内取试片时，注意模腔及模面光面，保护防止出现划痕。
- 9、严禁在平板上升或下降时取拿模具或清理杂物。
- 10、不准超出规定温度使用平板硫化机。
- 11、停用时，切断电源，释放压力，关闭液压油路。

胶粉轮/实心轮/eva轮硫化机有什么规定？160吨~200吨胶粉轮/实心轮/汽泡轮/eva轮/聚氨酯轮胎硫化机（拼板机），特性主要用途：本系列产品平板电脑硫化机是抑制各种规格型号的胶粉轮、实心胎、汽泡车胎等的理想化设备，具备项目投资低成本，效果好，绿色环保，使用方便，一般乡村妇女1-2天就可以学好，5T试验室四柱热压机，生产率高，经济效益突显；与此同时本设备还能够销售市场各种各样橡塑制品及非实体模型产品的关键成形设备，具备构造精美，工作压力平稳，适用范围广，率高的特性。远程服务器功能齐全，结构紧凑，全自动加压力、全自动控温、自动记时，发热板外表温度匀称，温度可以任意设定，控温形象化，试压平稳靠谱，实际操作安全性便捷等特性，应用本功能确保产品品质，给予生产率，得到明显的经济效益。

自动推出硫化机的重要数据

自动推出硫化机概述：本机是用来代替翻版硫化机的升级产品，本机具有一键自动循环一个工作流程功能；自动拉入合模、自动恒温、硫化计时、自动补压、自动排气、到时报警、自动开模推出，员工只需取出制品，再放入物料即可，如此循环，大大降低了工人的劳动强度、提高了了生产效率。

一般参数规格如下：

综合压力：80T 100T 150 160T 200T 250T 300T1200 T

热板规格：400X400 450X450 500X500 600x6001200X1200mm（或按要求）

热板间距：100-300 mm（或按要求）

热板层数：1-5层（按要求）

柱塞直径：150 200 250 285 300 --800 mm（按合同）

柱塞行程：200-320 mm

5T试验室四柱热压机-格瑞斯特(推荐商家)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。青岛格瑞斯特机械有限公司在橡胶工业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，格瑞斯特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。