

医疗器械用 咖啡机用 饮水机用 果汁机用进水电磁阀

产品名称	医疗器械用 咖啡机用 饮水机用 果汁机用进水电磁阀
公司名称	金华市星光精密电器有限公司
价格	15.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区江东工业园区
联系电话	057982823718

产品详情

详细介绍 Description :

材质：塑料

类型：二通式

公称通径：2*G1/2 (mm)

压力环境：0.02-1.0 (Mpa)

连接形式：螺纹

介质温度：0-80

额定电压：AC12-220V \pm 15% 50/60Hz DC12-110V \pm 15%

结构形式:常闭，无压式 工作电压:AC12-220V \pm 15% 50/60Hz DC12-110V \pm 15%

适用流体:1-80 公共用水 工作水压:0-0.02MPa 使用寿命 10万次 耐水压:0.4MPa、10min 无异常
流量:2-25

结构特点:启动性能好；流量稳定。 其他:客户有特殊要求的可另行设计

:

产品主要技术指标及注意事项：

.低压电磁阀进水阀使用的环境条件 1 海拔高度不超过2500米 2 周围环境温度为0-40 ° C 3 空气相对湿度在95%以下（温度为25 ° C）

型式和额定技术参数 1 型式：导向式（单向）电磁阀（又称无填料型导阀动作或电磁阀） 2
额定电压：直流3V/6V/12V/24V/36V 3
额定电流：3V-550MA/6V-430MA/12V-300MA/24V-220MA/36V-150MA 4
工作方式：短时定额制（即断续周期工作制）

5 绝缘等级：E级绝缘 6 使用流体：（0-55 ° C）水 7 使用水压：0.02-0.8Mpa 8 水的流量特性

水压	0.02	0.1	0.3	0.8
（我厂标准）流量	> 5	> 11	> 18	> 32
（国内一般标准）流量	> 3	> 8	> 13	> 25

寿命：10万次以上

产品运输、储存 1在保管过程中，不摔掉、雨雪淋袭，并造成外纸箱破损

2在不开启外包装纸箱的状态下，产品应保管在通风良好的室内仓库中，周围空气不应有腐蚀性气体存在