

高温数显式电阻炉

产品名称	高温数显式电阻炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝纤维 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

高温数显式电阻炉，PID智能，1000度，1200度，1400度，支持非标制作

们通过对客户的定期回访，经过统计分析得知，很多客户使用陶瓷纤维马弗炉时往往忽略了一些小细节，虽然眼下没什么大影响，但时间长了总是会影响马弗炉的寿命的。以下列举几个常件的细节，您可以对照看看：

一、使用马弗炉加热工件时，不加承烧板：

河南奥菲达为每台马弗炉都配本了相应大小的承烧板，所有加热工件包括装工件的容器都应放在承烧板上加热。尽量避免直接放在炉膛底部的陶瓷纤维板上，造成纤维板局部受力不均或局部温度过高从而损坏炉膛底部。

二、想马弗炉迅速降温，高温时开炉门：

因为陶瓷纤维马弗炉保温效果非常好，所以保温时能耗非常低，停止供电后温度下降速度也很慢。部分客户希望在一个实验进行完后可以立刻进行下一个实验，所以就在高温时敞开炉门以获得高的降温速度，可是这样对马弗炉炉膛损害非常大，一冷一热很容易造成炉膛开裂，加热元件也受不了这样的冷热冲击。我们一般建议马弗炉至少降温到600 时才可以小心的打开一点点炉门。如果确实需要高温取放件，应考虑是否可以使用碳化硅炉膛。

三、长时间停机后再用时不烘炉：

这也是很容易忽视的一个细节，基本上所有客户都能做到炉子次使用时进行烘炉。但是有很多客户再停机超过一个礼拜以上后再次使用时忘记烘炉。陶瓷纤维板有大量的细小孔隙，如长时间不能使用可能会吸附水蒸气等杂志，所以按要求烘炉可以有效祛除孔隙中的水蒸气。

