

无锡合金分析仪、江都合金分析仪、靖江合金分析仪、通州合金分析仪

产品名称	无锡合金分析仪、江都合金分析仪、靖江合金分析仪、通州合金分析仪
公司名称	无锡市密测多友精密仪器有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市新区汉江北路191-6
联系电话	86-051085282878/85282776 15861592307

产品详情

Niton XL2-800手持式合金分析仪特点

具体参数欢迎来电咨询李永13616171769 重量轻，坚固耐用，适用于任何现场环境及天气条件

固定角度一体化彩色触摸屏，易于辨认的图标，使操作更加容易

可分析元素超过25种，完全满足常规的现场分析需求 分析快速、可靠，便于现场快速准确决策

Niton XL2-980手持式合金分析仪特点

大面积SDD探测器，采用最优化几何设计，灵敏度更高，检测限更低，分析速度更快，对于金属中的夹杂物及痕量元素具有杰出的分析性能

在不充氦气或非真空条件下，具有Mg, Al, Si, P, S等轻元素检测能力

Niton XL2手持式合金分析仪——可分析元素(标准配置) Niton

XL2-800手持式合金分析仪

Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, Re,
W, Pb, Bi Niton

XL2-980手持式合金分析仪

Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, Re,
W, Pb, Bi, Mg, Al, Si, P, S, Ru 装有400多种牌号的智能合金库

装有400多种合金牌号，极具智能化的合金牌号库，使得赛默飞世尔尼通手持式XRF合金分析仪在牌号鉴别中能够提供无与伦比的牌号匹配精确度，可精确分析数千种合金牌号中的常规(30多种)合金元素成分

。如：下列合金家族均在尼通手持式XRF分析仪精确鉴别、快速分析范围之内。 不锈钢

铬钼钢 低合金钢 工具钢 镍合金 Monel(蒙乃尔)耐蚀合金及其它Cu-Ni合金

铜合金，黄铜，青铜 钛合金 铝合金 其它合金，如：锆合金，钽合金

赛默飞世尔尼通GOLDD技术——手持式XRF合金分析技术领域的新突破

赛默飞世尔尼通的具有革命性的GOLDD技术，将手持式XRF合金分析仪的性能提高到了真正意义上的实验室级别。GOLDD技术是将高性能大面积SDD探测器与几何最优化设计思想有机地结合在了一起，与传统技术的仪器相比，分析速度提高超过10倍，分析精度提高超过3倍，具有极高的灵敏度与检测精度，在不充氦气或非真空条件下具有卓越的轻元素(Mg, Al, Si, P, S)分析能力。如对下列含轻元素的金属合金，尼通GOLDD型分析仪均可进行精确的分析。 奥氏体不锈钢

钛合金(可直接对Al进行分析) 铝铜和硅铜 铝合金(分析Mg, Al, Si)
精确的元素成分分析及PMI鉴别，满足生产需要，确保过程设备材质安全。

棒材、管材及细丝等金属材料 各种零部件及组装件 焊缝、焊珠
螺栓，铆钉等紧固件 泵阀，法兰 压力容器等除了优异的性能外，尼通XL3t系列仪器还具有CCD彩色摄像及小点分析等多种功能。通过内置的CCD彩色摄影装置，可精确记录样品的实际分析区域及数据，小点分析功能则允许您很容易的分离、精确检测小样品区域，如：焊缝、焊点。Niton XL2手持式合金分析仪——应用领域 废旧金属回收 PMI鉴别 生产制造QA/QC控制
流体加速腐蚀 贵金属分析