

# 陶瓷纤维马弗炉 上海昀跃信赖厂家 陶瓷纤维马弗炉箱式炉

产品名称	陶瓷纤维马弗炉 上海昀跃信赖厂家 陶瓷纤维马弗炉箱式炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，陶瓷纤维马弗炉，采用节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

- 1、电器控制部分全部选用日本岛电、欧姆龙原装配件，。
- 2、标配4\*10段自编控温程序，可以按实验要求自行设定升、降温过程。
- 3、采用不锈钢铠装热电偶，具有反应灵敏，控温精度高，耐高温性的优点。
- 4、设有防止断电或因故障停机后来电误启动功能。
- 5、炉门设有可靠的开门断电开关，确保操作人员安全。
- 6、设有过流、过压、热电偶故障、超温保护等多项安全防护措施。防止意外发生。
- 7、可选配：无纸记录仪、小长图记录仪、圆盘记录仪等。
- 8、加热元件：选用炉丝，陶瓷纤维马弗炉高温炉，性能稳定、可靠、寿命长。
- 9、炉门、炉口采用不锈钢材料，陶瓷纤维马弗炉箱式炉，具有高温不变色的特点。
- 10、自动平行压力炉门技术，确保炉内高温不外泄，炉内温度均匀。
- 11、显示方式：选配5寸液晶显示控制器，全触摸式按键。升、降温曲线实时监控。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，陶瓷纤维一体型马弗炉，不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

### 马弗炉缓慢灰化法操作步骤

- 1、在预先灼烧至质量恒定的灰皿中，称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样（ $1 \pm 0.1g$ ）；
- 2、将灰皿送入炉温不超过100 的马弗炉恒温区中，关上炉门并使炉门留有15mm左右的缝隙。在不少于30min的时间内将炉温缓慢升至500 ，并在此温度下保持30min。继续升温到（ $815 \pm 10$  ），并在此温度下保持1h；
- 3、从炉中取出灰皿，放在空气中冷却5min左右，移入干燥器中冷却至室温(约20min)后称量；
- 4、进行检查性灼烧，每次20min，直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.0010g为止。以后一次灼烧后的质量为计算依据。灰分低于15.00%时，不必进行检查性灼烧。结果的计算 $A_{ad} = m_1/m \times 100$ 式中： $A_{ad}$ ——空气干燥煤样的灰分，单位为百分数(%)； $m$ ——称取空气干燥煤样的质量，单位为克(g)； $m_1$ ——灼烧后残留物的质量，单位为克(g)。

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地，本着诚实守信的企业宗旨，以放心的产品质量，周到的售后服务赢得大家的青睐。

### 产品简介：

采用先进技术、原料、进口部件、先进的生产工艺、严格的检测生产的箱式电阻炉。其各项技术指标均达到水平。可广泛应用于科研、教学、工矿企业中的实验室作热处理、熔解、烧结、煤灰熔融性的测定等。

陶瓷纤维马弗炉-上海昀跃信赖厂家-陶瓷纤维马弗炉箱式炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司是一家从事“台车式电阻炉,箱式炉,干燥箱,井式炉,工业箱式电阻炉等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昀跃”品牌拥

有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使上海昀跃在电热设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事箱式电阻炉，高温箱式电阻炉，陶瓷纤维箱式电阻炉的厂家，欢迎来电咨询。