

# 德耐热1800高温炉小型实验电炉

产品名称	德耐热1800高温炉小型实验电炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

马弗炉对于目前市场的应用方面当压力表探测到压力低于某一设定压力时会给电磁阀一个电信号就这样一直重复的工作以此来保证炉子里面的气体的稳定以及充足是否保证窑炉的使用寿命，回转结构为双推板推进，单推板回转，适用于陶瓷粉体，磁性材料，电子陶瓷粉体，碳酸锂，钴酸锂，锰酸锂等的烧成，产品特点:1，多组进气，进气量可调，2（4）煤质分析：用于测定水分、灰分、挥发分、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。

规格参数：

型号	DENAIRE-1200	DENAIRE-1400	DENAIRE-1600	DENAIRE-1700	DENAIRE-1800	DENAIRE-1900
电压AC	220V/380V					
额定温度	1200	1400	1600	1700	1800	1900
工作温度	1100	1300	1500	1600	1700	1750
温场均匀性	±5 （区域）（特殊要求定制）					
测温元件	K	S	S	B	B	
程序曲线段	30段					
升温速度	1 /h-20 /min，建议10 /min					
发热原件	电阻丝或硅碳棒		硅钼棒	硅钼棒	硅钼棒	
保温材料	进口高纯氧化铝纤维板					
冷却方式	双层炉壳，风冷					
炉体温度	50度					
保修范围及期限	免费保修一年，耗材除外					
客户选配	1.坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板					

2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件
3. 触摸屏控制温度控制器
4. 无纸记录仪
5. 增加排气口
6. 耗材：发热元件，测温原件
7. 增加观察口，内窥镜

炉膛规格：

规格	炉膛尺寸(深宽高mm)	容量	电压v	功率kw	PID仪表控制精度	仪表
DENAIRE系列 (200 -1800 )	100X100X100	1L	220	1	±1	宇电
	130x120x120	1.8L	2			
	150X100X100	1.5L				
	150x150x150	3.4L				
	200X150X150	4.5L				
	300X200X120	7.2L	3			
	200X200X200	8L	6			
	300X200X200	12L				
	350X250X250	22L	380	8		
	300X300X300	27L	10			
	400X250X160	16L				
	400X300X300	36L	12			
	500X300X200	30L	15			
	500X300X300	45L	18			
	400x400x400	64L	350	20		
	500X400X400	80L				
	600X500X500	150L	25			
	600x600x600	216L	30			
	800X500X500	200L	40			
	800x800x800	512L	50			
	1000x1000x1000	1000L	60			
	1200X500X500	300L	85			
	1200X800X800	960L	110			
500X500X500	125L					
1000X1000X1200	1200L					
2000X2000X2000	8000L	200				

特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制！

对材料选用，设备选型，通用构件的规格尺寸等，应尽可能全厂或全车间通用以使维修方便，尤其注意不要选用已被淘汰的产品（4）煤质分析：用于测定水分、灰分、挥发分、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。