

不易流淌瞬间强力胶 速干胶 多用途粘合金属塑料木头玻璃陶瓷 密度板等多孔性材料

产品名称	不易流淌瞬间强力胶 速干胶 多用途粘合金属塑料木头玻璃陶瓷 密度板等多孔性材料
公司名称	广州欣鑫贸易有限公司
价格	12.30/件
规格参数	主成分:丙烯酸酯胶 粘度:2500-3500 Pas 温度范围:摄氏25度
公司地址	广州市白云区黄边北路146号601房之6623
联系电话	020-86172272 13600080388

产品详情

高稠度502速干胶 瞬间胶 多用途粘合金属塑料木头玻璃陶瓷

广州欣鑫供应高稠度的502速干胶、瞬间胶、快干胶，适用于粘合修补多种材质，例如木材、金属、纤维、塑料、橡胶、皮革、陶瓷、玻璃、纸、电子元件等。胶水无色透明，容易涂抹，快干且粘合牢固。塑料瓶装20ml和100ml两款，方便携带与使用。量大价优，欢迎洽询订货！

产品说明

产品名称：高稠度502速干胶 瞬间胶 多用途粘合金属塑料木头玻璃陶瓷
主成分：丙烯酸酯胶
胶体颜色：无色透明
产品规格：20ml装净重32克（瓶身36*111 mm）100ml装净重120克（瓶身58*143 mm）
产品用途：粘合多种材质
适用范围：纤维类、金属类、木材类、塑料类、橡胶类、玻璃、陶瓷、纸、皮

固化时间：	革、电子元件、水泥制品、石材、其他材质 表干时间1分钟，固化时间3分钟
粘度：	2500-3500 Pas
温度范围：	摄氏25度
产品特色：	- 胶水粘稠，不易流动，更好修补产品- 适用范围广，用于各类模板、塑料、金属等- 表干快速，粘合牢固- 小包装便于携带，经济实用
保质期：	未开封12个月
储存条件：	放置于摄氏25度阴凉干燥处
注意事项：	应避免直接接触身体部位；应存放在儿童拿取不到的地方
使用步骤：	1. 将粘贴物表面处理干净，保持清洁干爽无油；2. 拧开盖子，按压瓶子挤出胶水、直接滴入需要粘接物体或，涂抹到粘接物体上,并按压一会；3. 使用完毕后,将瓶口擦干净，置于阴凉干燥处。
安全标准：	产品符合欧盟REACH/ROHS标准，客户可安心采购。如有特殊要求或疑问，欢迎来电 020-86172272 或来函 info@xinsealing.com 咨询。
公司认证：	广州欣鑫贸易有限公司
客订项目：	- 客户可定制标贴，加印logo- 产品适合外贸出口
起订量：	常规产品100支，客订规格1000支
交货期：	常规产品7天，客订规格15天

选择广州欣鑫的理由

广州欣鑫接受定制，生产多种规格胶水，产品环保，符合国标、美国及欧盟执行标准，适合外贸出及本地销售，欢迎洽询。

生产实景

FAQ 常见问题

问：可以拿样测试吗？

答：可以！欣鑫提供免费样板供客户测试，国内或国外皆可寄送，运费到付。

问：可以印制我公司的品牌LOGO吗？

答：可以！在胶水容器上可以印制您专属的品牌LOGO和说明文字。欣鑫亦提供量身定制的包装服务，可为您制作零售包装，一站满足您的需求。

问：付款的方式是怎样的？

答：常规产品为发货前付款，或是在特定条件下可快递代收货款。客订产品须预收订金，发货前付清全

款。