

OEM冲牙器工厂|ODM洗牙器厂家

产品名称	OEM冲牙器工厂 ODM洗牙器厂家
公司名称	深圳市飞猫电器有限公司
价格	188.00/件
规格参数	品牌:飞猫 型号:FCFC5260 关键词:冲牙器水牙线工厂厂家
公司地址	福永街道龙王庙工业区28栋
联系电话	15889651353 15889651353

产品详情

OEM水牙线工厂|ODM洗牙器生产厂家

深圳市飞猫电器有限公司企业有着自有品牌NICEFEEL，科技研发科技技术和国际化管理机制，以蓬勃生机与朝气蓬勃，勤奋为用户造就意外的使用价值，并带来客户出乎预料服务，惠及群众，回报社会。一直致力于是国内家电业护理用品的先行者，坚定不移的走“打造出护理用品与生活家用电器品牌”路线，使“飞猫”变成****；秉持“对焦顾客、优化运营、魅力自主创新、实现价值”的发展理念，为造就、护理用品与生活家电产品而努力奋斗！

什么叫水牙线？

水牙线别名水牙线，运用单脉冲水流量的形式，清洁口腔、牙齿缝隙之间食物残留，是一个性牙齿清洁专用工具。单脉冲和压力是脉冲式水牙线充分发挥清理功效的重要体制，二者融合应用于牙釉质及牙骨质，可造成充压、缓解压力、循环系统更替效果。充压环节，水流量冲进牙齿邻面空隙和龈袋内部结构，缓解压力环节有益于食物残留和的成功排出。水牙线特的优点便取决于，它冲洗水流量能够进入牙周袋、牙周炎人群龈袋内部结构及其牙齿矫正群体牙釉质托槽空隙。

水牙线会伤害牙齿吗？

应用水牙线不容易损害牙，水牙线的高压脉冲水生物冲击是一种软性的，对牙齿、牙床没有什么很大欠佳。并且水牙线水流也能有牙床的功效。

PS：水牙线是清洁牙齿的一种专用工具，无可取代牙刷刷牙。

深圳市耐菲尔医疗器械科技公司一直坚持“破除迷信，立足于质量，诚信友善”的经营理念，尽心尽责

为广大客户给予优质产品和服务。

牙齿健康极容易被所忽略，实际上关键。而且每一个牙龈疾病在日常的口腔保健中是能够防范于未然的。

主要用途：主要运用于清洁口腔、消除牙齿缝隙间牙龈退缩物，避免细菌繁殖，消除舌苔发白，清除口腔有异味。还会用以牙齿正畸病人的托槽清理、种植牙齿病人的维护保养、牙齿患者和假牙日常维护。

大牙与牙床交汇处有一个约2mm深紧紧围绕牙但却没有粘在牙齿沟叫牙龈沟。

这也是通往牙基石的一个重要交汇处但是却容易藏污，是比较容易造成牙及牙龈疾病的区域。

牙龈沟和牙齿缝隙是两个*不容易洁净的地区，相关研究强调“有高达40%的牙面不能用软毛牙刷清理”。尽管用牙线棒（或木签）可以消除牙面沉积物，但外部经济来看，坑洼不平的牙面依然会不清理。病菌生长发育仅需特薄的一层营养成分膜就可以，残余的脏污膜有害功效也依旧一部分存有。

不仅有势如破竹的超强力又可钻缝入孔压力水流量从基本原理上来讲是理想的牙齿清洁方法。

据美相关单位科学研究，工作压力水流能冲入牙龈沟清洗到50-90%深度。工作压力水流不但能清理到这些间隙孔眼和凹凸崎面，并且实际效果可达到外部经济的完全“清理”而不仅仅是宏观层面的粗略地“消除”。水牙线除有清洁口腔口腔的功能外，水流量对牙床也有按摩作用，推动牙床的血液循环系统提高部分机构抗病能力；同时还可以清除因口腔健康差所产生的口腔异味。危害塞进牙齿缝里的食材残屑，除开让人不舒服和自身含有病菌外，更多的坏处就在于它给牙齿结石给予营养元素。如不到位消除，牙齿结石非常容易增厚，变为“牙结石”堆积在牙龈部，挤压和刺激牙齿自然环境，使牙周萎缩。因而，用水牙线或木签、牙线棒来清理牙缝，本身就是阻隔牙齿结石的一个关键营养成分由来。

手执水牙线疑难问题锦集

1、开不了机/不启动/无法充电

机身渗水

设备在高速旋转时密封套与曲轴相接处渗水造成家用电器一部分泡茶毁坏，

解决方法：在曲轴与密封套相接处抹胶使其融为一体避免渗水，已经在1952批号后改进进行

密封环、密封垫片、附带脏物/安装等工作欠佳造成空调内机渗水

解决方法：

1、培训员工工作技巧

2、安装结束后务必自查验收合格后再注入下道工艺过程

功能键长期性挤压成型身大包塑造成包塑裂开渗水

对功能键构造开展加胶提升，提升功能键接触点与包塑位接触面。预计21年7月底改进进行

身大基座正中间圆骨位有干裂

结构调整改进 圆骨位两侧加胶0.25mm(由13.0mm改成： $13.5 \pm 0.05\text{mm}$)

大的身上自来水管顶端破裂渗水

- 1、进水接头改模结构合理，已经在21年5月18日改进进行
- 2、后面FC2550生产过程中，机盖压进手啤机尽量调相对高度定位，以确保干裂部位过多承受力发生欠佳