

儿童冲牙器厂家|usmile冲牙器厂家

产品名称	儿童冲牙器厂家 usmile冲牙器厂家
公司名称	深圳市飞猫电器有限公司
价格	168.00/件
规格参数	品牌:飞猫 型号:FC3940 关键词:冲牙器水牙线工厂厂家
公司地址	福永街道龙王庙工业区28栋
联系电话	15889651353 15889651353

产品详情

少年儿童水牙线生产厂家|usmile水牙线生产厂家

洗牙器贴牌生产，水牙线代工生产，电动洗鼻器，水牙线工厂，水牙线生产厂家，水牙线代工生产，水牙线

什么叫水牙线

界定：一种清洁牙齿的辅助专用工具，运用单脉冲水流量冲击性的方式去清洁口腔、牙齿缝隙的一种专用工具，主要包括携带式、台型，因作用与牙线棒类似，也常常被别人称作水牙线。

水牙线主要用途：主要运用于清洁口腔、消除牙齿缝隙间牙龈退缩物，避免细菌繁殖，消除舌苔发白，清除口腔有异味。还会用以牙齿正畸病人的托槽清理、种植牙齿病人的维护保养、牙齿患者和假牙日常维护。

1.活塞杆设计方案-----飞猫与洁碧活塞杆材料与设计一致，均是尼龙注塑成形，素士，罗蔓，Usmile，博皓均是硅胶密封圈。塑料模具比压铸模具的优势在于：产品寿命长，成形的零件规格更为平稳，一同的不足是：运动时前都应上油做润化，特别是在第一次使用中，打出来的有带油味比较重的水，易导致举报。

2.泵壳结构和防水工艺-----素士，罗蔓，Usmile,博皓皆在泵身体内加套一个不锈钢套（与此同时，撤销密封环），根据提升构造刚度和加工精度去解决曲轴往复运动不一样心问题，飞猫用PBT泵壳另加密封套来防潮，洁碧根据活塞连杆运动补偿同舟的方式去防潮（并没有密封环）。评价：处理活塞连杆健身运动与泵壳同舟才是关键。比较好的防潮方法就是：水即便进到人体内壁，电机，充电电池，PCB依然能正常运转才*重要，洁碧样品IPX7（只能依靠IPX5）并没根据，但是其总体设计上，即便渗水，避免关键零部件短路故障积累的经验与设计构思值得我们学习和参考。

3.充电座抹胶取代超音波生产工艺非常值得全面推广。其特点是：1.可避开后盖与充电插口都要超音波后

的震动造成漏汽。罗蔓样品，我司的FC3950,FC3960全部采用此抹胶方法，待技术成熟恢复后非常值得全面推广。

4.成本费层面：购置电机，交货终点我国如果没有EMC规定，不用抗干扰性设计方案，可相对节约电机产品成本，相反，其成本费亦提升。

手执水牙线结构与原理

1、把储水箱盛满水，安装到设备上

2、启动按钮

3、电机开始运动，推动传动齿轮，传动齿轮推动曲轴，曲轴推动活塞杆，活塞杆逐渐反复运动，开展吸湿及推水，使水产生工作压力，从喷嘴喷出来

携带式

伴随着水牙线技术发展，出现可充电的便携式冲牙器，服务器应用可充电电池做为开关电源，使用时只要充电，便可以用一到两个礼拜上下。因为便携式冲牙器主机容积比较小，整体机身没有电缆线，使用中不用外置电源，适宜日常应用，也非常适合出门应用或在并没有电源场地应用。针对牙齿正畸群体(牙齿矫正戴牙套)，因为每一次进餐后需清理矫正器里的食材，便携式冲牙器比较适合她们应用，因为能不分场所应用。针对更多消费者来说，她们更倾向于便携式冲牙器的主要原因，是由于使用中不用通电，并没有台型水牙线细细长长电缆线，用起来方便快捷。