

# 深圳冲牙器代工|抽拉洗牙器工厂

产品名称	深圳冲牙器代工 抽拉洗牙器工厂
公司名称	深圳市飞猫电器有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:耐菲尔 型号:FC3960 生产厂家:深圳市飞猫电器有限公司
公司地址	福永街道龙王庙工业区28栋
联系电话	15889651353 15889651353

## 产品详情

深圳市水牙线代理加工|伸缩节洗牙器工厂|飞猫水牙线，洗牙器制造商，水牙线，便携式冲牙器，水牙线工厂，代工贴牌

飞猫家电产品（耐菲尔医疗）10年研发与生产制造牙齿护理类水牙线（洗牙器、水牙线、洁牙器）电动洗鼻器。中国家电协会组员，喜获专利权164项。\*\*跨境电子商务、国内电商、\*\*\*\*大型商场、口腔医院、微商代理加盟及直播渠道。企业主要是以代工贴牌OEM/ODM为主导。企业全部商品通过专业产品质量检验，商品已通过FDA/FCC/CE/RHOS/ETL/CQC/TUV/UL等有关出口认证。

### 水牙线/水牙线是什么原理

水牙线/水牙线的基本原理一般是运用在一定重压之下喷射出来高速水流的撞击力达到的，在流水的撞击力情况下，进一步提高清洁牙齿里的残余物，以达到深层清洁预期效果。

### 便携冲牙器市场的需求

随着水牙线技术发展趋势，产生可充电的便携式冲牙器，服务器应用大容量锂电池做为电源电路，使用时仅需蓄电池充电，便可用30多天。因为便携式冲牙器服务器容量特别小，整体总体整体机身并没电缆线，使用中无大功率插座，适宜日常应用，也非常适合出门应用或在并没有开关电源电路场地应用。针对牙齿正畸群体(牙齿矫正牙齿正畸)，因为每一次就餐后需消除牙齿矫正器里食物，便携式冲牙器比较适合她们应用，由于可以不用区别场所应用。针对很多消费者来说，我们更侧重于便携式冲牙器的主要原因，根本原因是使用中不用通电，并没有台型水牙线细细长长电缆线，用起来节省成本。

### 水牙线国家标准

### 水牙线按操作步骤归类

便携式:在运行时间内准备充分善于抓物网络服务器电动冲牙器。

台型:在运行时间内准备充分将网站服务器放置在桌地面上所使用的电动冲牙器。

### 水牙线按供电模式归类

可充电:在没有拆装充电锂电池的情况下，能够对蓄电池充电的电动冲牙器。

不能可充电:无法直接对电动车电池开展电瓶充电，只能依靠换电池(多见于一般偏碱干电池)的电动冲牙器。

交流式:应用不得超过 250V单相异步电机压供电系统，并没可充电电池电动冲牙器。直流稳压电源式:应用交流电路供电系统，并没可充电电池电动冲牙器。

### 水牙线按充电方法归类

触碰可充电:有电瓶充电复合材料插口或接触面积，根据电缆线或复合材料接触面积与服务器连接开展蓄电池充电电动冲牙器。

感应充电式:网站服务器并没有能够触碰电瓶充电复合材料插口或接触面积，而是用网络服务器绝缘套管线圈电感与无线充电座的绝缘套管线圈电感以电流的磁效应的形式进行快速充电的电动冲牙器。

### 按适合年纪归类

少年儿童电动冲牙器:预估用以 6(含)至14岁(含)人群电动冲牙器。成年人电动冲牙器:预估用以 14岁(并没)之上人群电动冲牙器。

### 应用性规定

#### 外型与构造

商品以及含充电器插头座或另一台外观不可以有显著毛边、缝隙、锐边、钝角等诸多问题。商品以及充电器插头座一部分出厂铭牌、标志、标识数据应清楚\*\*易读并耐用性应用。手执预制件构件时要喷涂的壳件必须符合 GB/T 9286 的一级规定。

#### 脉冲频率

假如商品标准有脉冲频率，平均误差与标示值的误差不能超过 $\pm 20\%$ 。

#### 水流撞击力

假如商品标准有水流撞击力(可用时要标明应用的方式及喷嘴种类)，平均误差与标示值的水流撞击力误差不能超过 $\pm 20\%$ ，

#### 噪音

电动冲牙器噪声限值必须符合如下所示规定:

针对便携式电动冲牙器，不大于 72dB(A); --针对台型电动冲牙器，不大于 76dB(A)。

防水功能

II类电动冲牙器防水级别应起码为 IPX7，预估被固定构件及其运用锁扣插进电源插座的变电器防水级别应起码为IPX4;III类电动冲牙器通过IPX4 检测后，可以正常运转。

电池充电特性

仅适用可充电电动冲牙器。

可充电电动冲牙器的充电锂电池从低电量模式到满电状态下的持续电池充电时间必须符合表 4规定。

水牙线六大产品卖点

0.6mm细致水流

单脉冲变频式水流量

300ml水箱

六档方式

IPX7防潮

长久续航力