

# 镀膜玻璃去膜轮

产品名称	镀膜玻璃去膜轮
公司名称	鑫辉磨具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省潮州市古巷
联系电话	86-15013108834 15013108834

## 产品详情

鑫辉磨具有限公司专业生产LOW-E玻璃除膜机,LOW-E玻璃除膜轮,手动除膜机,烧结玻璃锥柄钻头,金刚石整体钻头,玻璃金刚轮,烧结玻璃锯片,玻璃磨轮等,质量上乘,价格合理.欢迎玻璃耗材经销商及各大玻璃深加工工厂来电来函咨询.

LOW-E玻璃除膜系列产品有：1 手动除膜机，又称手提式除膜机，手工除膜机，手持式除膜机，手动电动除膜机结构简洁，使用灵活，性能稳定除膜效果好，可通过更换不同厚度的轮子，去不同宽度的膜，深受各大小玻璃厂家青睐。2 气动除膜机，机身全长仅210mm,比电动除膜机更加小巧轻便，操作简单，性能更加稳定，而且效率更高，适用轮子直径110mm-25mm,厚度7-30mm。3 台式除膜机，台式除膜机借鉴手持式除膜机应用原理设计而成。其性能稳定，操作方便，大大提高加工范围及效率。4 除膜轮，LOW-E玻璃除膜轮，能适用于绝大多数LOW-E中空玻璃，去膜效果好且耐用,不损伤玻璃表面。常用规格有：(外径\*厚度\*孔径)100\*10\*16, 100\*12\*16, 100\*15\*16, 100\*20\*16, 100\*30\*16,200\*8\*76.2，200\*10\*76.2，200\*12\*76.2，200\*15\*76.2，200\*20\*76.2，130\*10\*32, 130\*12\*32, 130\*15\*32, 130\*20\*32, 150\*10\*40, 150\*12\*40, 150\*15\*40, 150\*20\*40, 等。以上为常规产品，需特殊定做请直接来电详洽。电：150-1310-8834

除膜机 除膜轮 去膜机 去膜轮 LOW-玻璃除膜机 LOW-E玻璃除膜轮 LOW-E玻璃去膜机 LOW-E玻璃去膜轮 镀膜玻璃除膜机 镀膜玻璃除膜轮 镀膜玻璃去膜机 镀膜玻璃去膜轮 中空玻璃除膜机 中空玻璃除膜轮 中空玻璃去膜机 中空玻璃去膜轮 幕墙玻璃除膜机 幕墙玻璃除膜轮 幕墙玻璃去膜机 幕墙玻璃去膜轮 手动除膜机 手动除膜轮 手动去膜机 手动去膜轮 手工除膜机 手工除膜轮 手工去膜机 手工去膜轮 手提除膜机 手提除膜轮 手提去膜机 电动除膜机 电动去膜机 气动除膜机 气动去膜机 台式除膜机 台式去膜机 国产除膜机 国产除膜轮 国产去膜机 国产去膜轮 低辐射玻璃除膜机 低辐射玻璃除膜轮 低辐射玻璃去膜机 低辐射玻璃去膜轮 手持除膜机 手持去膜机 玻璃除膜机 玻璃去膜机 玻璃除膜轮 玻璃去膜轮 除膜机|除膜轮|去膜机|去膜轮|LOW-玻璃除膜机|LOW-E玻璃除膜轮|LOW-E玻璃去膜机|LOW-E玻璃去膜轮|镀膜玻璃除膜机|镀膜玻璃除膜轮|镀膜玻璃去膜机|镀膜玻璃去膜轮|中空玻璃除膜机|中空玻璃除膜轮|中空玻璃去膜机|中空玻璃去膜轮|幕墙玻璃除膜机|幕墙玻璃除膜轮|幕墙玻璃去膜机|幕墙玻璃去膜轮|手动除膜机|手动除膜轮|手动去膜机|手动去膜轮|手工除膜机|手工除膜轮|手工去膜机|手工去膜轮|手提除膜机|手提除膜轮|手提去膜机|电动除膜机|电动去膜机|气动除膜机|气动去膜机|台式除膜机|台式去膜机|国产除膜机|国产除膜轮|国产去膜机|国产去膜轮|低辐射玻璃除膜机|低辐射玻璃除膜轮|

低辐射玻璃去膜机|低辐射玻璃去膜轮|手持除膜机|手持去膜机|玻璃除膜机|玻璃去膜机|玻璃除膜轮|玻璃去膜轮 除膜机,除膜轮,去膜机,去膜轮,LOW-玻璃除膜机,LOW-E玻璃除膜轮,LOW-E玻璃去膜机,LOW-E玻璃去膜机,镀膜玻璃除膜机,镀膜玻璃除膜轮,镀膜玻璃去膜机,镀膜玻璃去膜轮,中空玻璃除膜机,中空玻璃除膜轮,中空玻璃去膜机,中空玻璃去膜轮,幕墙玻璃除膜机,幕墙玻璃除膜轮,幕墙玻璃去膜机,幕墙玻璃去膜轮,手动除膜机,手动除膜轮,手动去膜机,手动去膜轮,手工除膜机,手工除膜轮,手工去膜机,手工去膜轮,手提除膜机,手提除膜轮,手提去膜机,电动除膜机,电动去膜机,气动除膜机,气动去膜机,台式除膜机,台式去膜机,国产除膜机,国产除膜轮,国产去膜机,国产去膜轮,低辐射玻璃除膜机,低辐射玻璃除膜轮,低辐射玻璃去膜机,低辐射玻璃去膜轮,手持除膜机,手持去膜机,玻璃除膜机,玻璃去膜机,玻璃除膜轮,玻璃去膜轮 除膜机/除膜轮/去膜机/去膜轮/LOW-玻璃除膜机/LOW-E玻璃除膜轮/LOW-E玻璃去膜机/LOW-E玻璃去膜机/镀膜玻璃除膜机/镀膜玻璃除膜轮/镀膜玻璃去膜机/镀膜玻璃去膜轮/中空玻璃除膜机/中空玻璃除膜轮/中空玻璃去膜机/中空玻璃去膜轮/幕墙玻璃除膜机/幕墙玻璃除膜轮/幕墙玻璃去膜机/幕墙玻璃去膜轮/手动除膜机/手动除膜轮/手动去膜机/手动去膜轮/手工除膜机/手工除膜轮/手工去膜机/手工去膜轮/手提除膜机/手提除膜轮/手提去膜机/电动除膜机/电动去膜机/气动除膜机/气动去膜机/台式除膜机/台式去膜机/国产除膜机/国产除膜轮/国产去膜机/国产去膜轮/低辐射玻璃除膜机/低辐射玻璃除膜轮/低辐射玻璃去膜机/低辐射玻璃去膜轮/手持除膜机/手持去膜机/玻璃除膜机/玻璃去膜机/玻璃除膜轮/玻璃去膜轮

LOW-E玻璃也叫低辐射镀膜玻璃,是在离线镀膜工艺的基础上镀上含纯金属银的膜层,以降低玻璃的辐射率,提高中空的性能,同时玻璃具有较好的光谱选择性,在大量通过可见光的基础上,能阻挡相当部分红外线进入室内,既保持了室内光线明亮,又在一定程度上减少室内的热负荷。Low-E玻璃的两种生产方法是在线高温热解沉积法跟离线真空溅射法,离线以其种种优势,取代在线。但是,离线真空溅射法的缺点是氧化银膜层非常脆弱,单片离线Low—E玻璃膜面较软(国外有“软膜”之称),在受到潮气和某些氧化剂的侵袭时会缓慢氧化。易氧化,不能直接暴露在空气中,所以它不可能像普通玻璃一样使用,必须合成中空或制作成其它复合产品才能使用。近年来在国内,LOW-

E玻璃逐渐成为玻璃行业新宠,除膜机、除膜轮等相关产品也应运而生。产品描述: 1 手动除膜机,手动电动除膜机结构简洁,使用灵活,性能稳定除膜效果好,深受各大小玻璃厂家青睐。 2 气动除膜机,机身全长仅210mm,比电动除膜机更加小巧轻便,操作简单。适用轮子直径110mm-25mm,厚度7-30mm。 3 台式除膜机,台式除膜机借鉴手持式除膜机应用原理设计而成。其性能更稳定,操作方便,大大提高加工范围及效率。 4 除膜轮,LOW-E玻璃除膜轮,能适用于绝大多数LOW-E中空玻璃,去膜效果好且耐用,不损伤玻璃表面。常用规格有:(外径\*厚度\*孔径)100\*10\*16, 100\*12\*16, 100\*15\*16, 100\*20\*16, 100\*30\*16,200\*8\*76.2, 200\*10\*76.2, 200\*12\*76.2, 200\*15\*76.2, 200\*20\*76.2, 130\*10\*32, 130\*12\*32, 130\*15\*32, 130\*20\*32, 150\*10\*40, 150\*12\*40, 150\*15\*40, 150\*20\*40, 等。

以上为常规产品,需特殊定做请下单前做好说明。电:150-1310-8834 除膜机 除膜轮 去膜机 去膜轮 LOW-玻璃除膜机 LOW-E玻璃除膜轮 LOW-E玻璃去膜机 LOW-E玻璃去膜轮 镀膜玻璃除膜机 镀膜玻璃除膜轮 镀膜玻璃去膜机 镀膜玻璃去膜轮 中空玻璃除膜机 中空玻璃除膜轮 中空玻璃去膜机 中空玻璃去膜轮 幕墙玻璃除膜机 幕墙玻璃除膜轮 幕墙玻璃去膜机 幕墙玻璃去膜轮 手动除膜机 手动除膜轮 手动去膜机 手动去膜轮 手工除膜机 手工除膜轮 手工去膜机 手工去膜轮 手提除膜机 手提除膜轮 手提去膜机 电动除膜机 电动去膜机 气动除膜机 气动去膜机 台式除膜机 台式去膜机 国产除膜机 国产除膜轮 国产去膜机 国产去膜轮 低辐射玻璃除膜机 低辐射玻璃除膜轮 低辐射玻璃去膜机 低辐射玻璃去膜轮 手持除膜机 手持去膜机 玻璃除膜机 玻璃去膜机 玻璃除膜轮 玻璃去膜轮 除膜机|除膜轮|去膜机|去膜轮|LOW-玻璃除膜机|LOW-E玻璃除膜轮|LOW-E玻璃去膜机|LOW-E玻璃去膜机|镀膜玻璃除膜机|镀膜玻璃除膜轮|镀膜玻璃去膜机|镀膜玻璃去膜轮|中空玻璃除膜机|中空玻璃除膜轮|中空玻璃去膜机|中空玻璃去膜轮|幕墙玻璃除膜机|幕墙玻璃除膜轮|幕墙玻璃去膜机|幕墙玻璃去膜轮|手动除膜机|手动除膜轮|手动去膜机|手动去膜轮|手工除膜机|手工除膜轮|手工去膜机|手工去膜轮|手提除膜机|手提除膜轮|手提去膜机|电动除膜机|电动去膜机|气动除膜机|气动去膜机|台式除膜机|台式去膜机|国产除膜机|国产除膜轮|国产去膜机|国产去膜轮|低辐射玻璃除膜机|低辐射玻璃除膜轮|低辐射玻璃去膜机|低辐射玻璃去膜轮|手持除膜机|手持去膜机|玻璃除膜机|玻璃去膜机|玻璃除膜轮|玻璃去膜轮 除膜机,除膜轮,去膜机,去膜轮,LOW-玻璃除膜机,LOW-E玻璃除膜轮,LOW-E玻璃去膜机,LOW-E玻璃去膜机,镀膜玻璃除膜机,镀膜玻璃除膜轮,镀膜玻璃去膜机,镀膜玻璃去膜轮,中空玻璃除膜机,中空玻璃除膜轮,中空玻璃去膜机,中空玻璃去膜轮,幕墙玻璃除膜机,幕墙玻璃除膜轮,幕墙玻璃去膜机,幕墙玻璃去膜轮,手动除膜机,手动除膜轮,手动去膜机,手动去膜轮,手工除膜机,手工除膜轮,手工去膜机,手工去膜轮,手提除膜机,手提除膜轮,手提去膜机,电动除膜机,电动去膜机,气

动除膜机,气动去膜机,台式除膜机,台式去膜机,国产除膜机,国产除膜轮,国产去膜机,国产去膜轮,低辐射玻璃除膜机,低辐射玻璃除膜轮,低辐射玻璃去膜机,低辐射玻璃去膜轮,手持除膜机,手持去膜机,玻璃除膜机,玻璃去膜机,玻璃除膜轮,玻璃去膜轮 除膜机/除膜轮/去膜机/去膜轮/LOW-玻璃除膜机/LOW-E玻璃除膜轮/LOW-E玻璃去膜机/LOW-E玻璃去膜机/镀膜玻璃除膜机/镀膜玻璃除膜轮/镀膜玻璃去膜机/镀膜玻璃去膜轮/中空玻璃除膜机/中空玻璃除膜轮/中空玻璃去膜机/中空玻璃去膜轮/幕墙玻璃除膜机/幕墙玻璃除膜轮/幕墙玻璃去膜机/幕墙玻璃去膜轮/手动除膜机/手动除膜轮/手动去膜机/手动去膜轮/手工除膜机/手工除膜轮/手工去膜机/手工去膜轮/手提除膜机/手提除膜轮/手提去膜机/电动除膜机/电动去膜机/气动除膜机/气动去膜机/台式除膜机/台式去膜机/国产除膜机/国产除膜轮/国产去膜机/国产去膜轮/低辐射玻璃除膜机/低辐射玻璃除膜轮/低辐射玻璃去膜机/低辐射玻璃去膜轮/手持除膜机/手持去膜机/玻璃除膜机/玻璃去膜机/玻璃除膜轮/玻璃去膜轮

TEL:150-1310-8834 手机 : 15013108834 QQ:1052796820 [1052796820@qq.com](mailto:1052796820@qq.com)