

# 钢木实验台，钢木实验室边台

产品名称	钢木实验台，钢木实验室边台
公司名称	深圳市华中实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道下雪峰华工业园1栋
联系电话	0755-28794302 18681477134

## 产品详情

### 台面：

整体台面具有耐强酸碱、耐磨、耐油、耐热、耐冲击、无毒、无味、抗菌、抗老化、防霉、防水、防火、防潮、等优点，是实验室理想的绿色建材。

### 主架：

采用40\*60\*1.8mm优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。每组独立实验台可安装断路安全保护器，以便每个实验台能独立控制电源。

### 门板：

采用E1级16mm厚优质环保型三聚氰胺板；所有断面经优质PVC封边防水理，四边倒角圆滑处理。

### 柜身：

采用E1级16mm厚双面灰色优质环保型三聚氰胺板；所有可见面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

抽屉：抽屉面板材质同门板，底板采用E1级4mm厚优质中纤板，其他材质同柜身。

## 活动背板：

采用E1级4mm厚双面灰色优质中纤板，所有断面经优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。铰链：采用自闭式不锈钢阻尼铰链，与柜体面水平角度 $<15^\circ$ 时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，使用寿命长。导轨：采用三节导轨，表面经黑色环氧树脂静电喷涂（镀锌），耐腐蚀，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室特殊的工作环境使用。拉手：拉手为防腐PVC材质，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化。万向调节脚：专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。插座：采用乳白色22V 16A万用二、三插电插座，使用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。管线槽：单行体，钢制结构，可自行拆卸检修线路，外型美观，使用安全方便。水龙头：采用单口、双口或三口白色水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360度旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部分为黄铜金制，表面经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。水槽：采用PP材质，模具成型，耐酸碱腐蚀，台下托底式安装，美观实用，且利于台面水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。紧急洗眼器：喷淋头，软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖，PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关，水流开启、锁定功能一次完成；控水阀，止逆阀，其闭门可自动关闭；主体，加厚铜质；涂层，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。滴水架：材质，高密度PP/高分子材料；型号尺寸，单面550×400；底部中央设有排水孔；可拆卸式滴水棒，使用方便；安装方式，壁挂式或台式。试剂架：1全钢立柱结构，采用1.2mm上海宝钢优质冷轧钢板，表面经过酸洗磷化处理表面环氧树脂粉末喷涂。2两层8毫米钢化玻璃试剂架搁板。搁板高度可调。3采用乳白色22V 16A万用二、三插电插座，鸿雁品牌，安全耐用。4管线槽：单行体，钢制结构，可自行拆卸检修线路，外型美观，使用安全方便。5试剂架档边采用直径8mm厚度1.0mm304不锈钢。