

双极射频负压溶脂仪

产品名称	双极射频负压溶脂仪
公司名称	厦门瑞洲贸易有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	厦门市仙岳路860号台商会馆 9 D
联系电话	0592-5555992 13859982008

产品详情

http://www.xmspa.com/cn/c_show.asp?id=243 仪器原理：以高频1MHZ释放出双极射频，主要用把能量集中于两极间穿梭，再因应疗程所需，结合负压同时发放，令治疗部位能100%完全吸收射频的能量达至真皮改造。高速频率让人体内发热，当真皮组织热能达到46度时，胶原纤维产生即性收缩，刺激分泌更多新的胶原来填补萎缩和流失的胶原蛋白空隙，随着真皮层胶原蛋白不断增生和重新排列，可以让松弛的肌肤在疗程后，马上感受到向上提升，紧实的拉皮效果。皮肤的软支架得以呈现，当胶原越来越多时，皮肤真皮层的厚度和密度增加，填平皱纹，消除疤痕，灰复皮肤弹性和光泽，

使皮肤看起来白皙嫩滑，皱纹被平复，下垂的皮肤变得饱满，紧致，并且富有弹性

功效：A、透过生物热能，增加深层温度，完全击破体内深层的脂肪。

B、改善淋巴循环，有效加速燃烧脂肪， C、加速新陈代谢，提高身体积聚脂肪的自燃燃烧的能力。

D、排走毒素及废物，纤的健康 治疗效果：

(1)、从组织纤维中排出多余水份。(2)、强化血管、改善静脉曲张。

(3)、打破脂肪团的硬纤维，令其更具有弹性和达到塑形的效果。

(4)、假性皱纹：一次治疗(70-80%改善) 减肥：一疗程减3-7CM

定性皱纹(70%-80%改善)需12次治疗 假性皱纹：一次治疗(70-80%改善) 干纹：一次消除

仪器的特点：1、普通射频热力治疗到达3 - 15mm深度，需15-20分钟才能达到分

解脂肪的温度。而多极射频只需2分钟。

2、针对人体曲线智能设计的操作头更有效的针对，橄榄形吸脂头

更有效防止捏脂过程中的脂肪流失，减轻疼痛，提升溶脂效果 技术参数：电压：230 ± 10 VAC

射频频率：1MHz 最大功率：300 W 产品规格：高 1580 mm 长580 mm 宽 380 mm 净重 约75Kg