

组织研磨球 陶瓷精球 纳米微珠8.0mm

产品名称	组织研磨球 陶瓷精球 纳米微珠8.0mm
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	160.00/千克
规格参数	品牌:金祥 型号:8.0mm 特点:强度好 硬度高 耐磨抗热
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

产品详情

氧化锆球磨耗率

如何避免氧化锆珠的破碎和磨损过大？

1. 珠子的填充量不要超过上限（85%）；
2. 不同线速的砂磨机选用不同材料的珠子；
3. 不同粘度的浆料选择合适密度的珠子；
4. 不同材料的珠子不要混用；
5. 尽量使用粒径均匀的珠子；
6. 带珠子清洗砂磨机时应保持低转速；机械调速的采用点动，无极调速的采用低速区（建议轴速小于1000rpm）；
7. 定期筛掉小于下限的旧珠；
8. 定期检查砂磨机分离装置、出料端盖和分散轴的位置是否有裂口或凹槽等应力集中区的存在。
9. 使用大锆珠，尤其是进口的锆珠，例如韩国做的氧化锆珠。