

EV950KD 3D眼镜 3D视频眼镜EV950HD 头戴显示器 虚拟显示器

产品名称	EV950KD 3D眼镜 3D视频眼镜EV950HD 头戴显示器 虚拟显示器
公司名称	东莞市战地服饰有限公司
价格	2380.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道万江墟社区万高路口1号大合谷 文化产业园第1栋第3层A1308号（集群注册）
联系电话	13922520253

产品详情

EV-950KD视频眼镜影院

按年龄送礼：12~60岁

按事件送礼：商务礼品，感恩节，圣诞节，国庆节，元旦节，新年，五一节，父亲节，母亲节，教师节，生日送礼

按关系送礼：客户，亲戚，朋友，长辈，恋人，同事，孩子

3D立体[视频眼镜影院](#)

、3D头戴显示器自带8G内存，可扩充到32G，5米远72寸超大屏、1920*1080,高清显示，支持1080P,专为游戏发烧友打造，让您随时随地自由享受3D立体震撼效果：

*采用先进的微型LCD显示屏，无辐射，不损伤眼睛；

*虚拟画面:5米远72英寸的大屏幕；

*适用制式NTSC/PAL标准视频信号设备，可与标准YPBPR视听产品连接使用；

*眼镜式主镜体外形,前端设蓝光带,指示机器用电状态；

*可适应宽的电源范围3.3—5.5VDC，低功耗；

*佩带眼镜人士不影响使用；

图像

显示方式：1230k LCD；

显示像素：全彩色1230K，854x480 dots;

视场角：对角线32度

画面尺寸：等同于5米远处72英寸画面,宽屏16：9

高灰度等级，对比度64：1，18bit/6.7百万色；

YPBPR输入信号：0.7Vp-p，75欧;

高清3D播放器功能、界面说明及配置

本机为亿特联合眼镜式显示器专用，也可与家用电视接用；

亮度调节按钮专为调节亿特联合的眼镜显示器亮度；

适于地面移动接收的CMMB制式带CA加密的数字电视便携式接收盒;

CA解密采用TF大卡或SMT兼容；

移动接收速度可达110km/h或者150km/h以上；

影音存储、播放播放文件格式: RM、RMVB(最主要)、AVI、VOB、FLV等多种视频格式文件播放，对RMVB、AVI视频源1920x1080解码流畅，支持MP3、WMV、WAV、APE、FLAC音乐播放，支持JPEG、BMP、GIF格式图片浏览；

支持PLAY FX微软音效；

支持TF卡，最大可达32G，

支持windows 2000/XP/Vista ;

支持视频、音频输出，视频Y PB PR输出: 1Vpp/75Ω, PAL/NTSC ;

音频输出: 0.1w/32Ω;

支持电子书阅读及书签功能；

支持多任务功能，边看边听音乐；

支持固件升级；

支持多种语言菜单OSD显示。

内置锂电，2000mAh, USB可直接充电，充电电流700mA~900mA，且充电时不能播放；

总机功耗低，max 900mW，视频播放2h以上。

独立播放器包装盒内配置说明

MP4主机一台

读卡器1个

USB接口电源一个

说明书一本

8GTF卡1张

硬件连接快速指南

一、MP4连接亿特联合专用眼镜显示器

MP4/多媒体播放器与眼镜显示器连接好接线，色差输出及电源线都连接上

调节眼镜镜腿，使镜腿抱住使用者后脑，将头戴式显示器从头上方佩戴到眼镜部位，找到合适观看的位置；将入耳式耳机佩戴好

3、使用亿特联合的专用眼镜显示器，可以调节亮度按钮，调整显示亮度。

二、3D播放器连接外部显示器

使用如下线材USB头连接电视及其他显示设备。

3D播放器基本操作说明

操作说明：

ON/OFF电源键打开，红色指示灯亮，等待30/秒，播放器显示开机画面进入功能选项主界面。

ON/OFF电源键置OFF直接关机，最后拔下眼镜连接线。

在电量不足的情况下，不能正常播放自动关机。

调节在音乐播放和视频播放时，您可以通过按“+”，“-”键进行音量调节。

选择在开机界面下，您可以通过按“ ”键，进行功能项选择。

文件在音乐播放，视频播放，图片浏览等状态下，您可以通过按“ ”键，进行下一项选择。

卡操作TF卡插拔，只能在正常关机后进行，重新开机后可在资源管理器中找到TF卡，进行相关操作(详见说明书)。

联系方式：

旺旺：fantasy_2008

QQ:407719166

手机：132 1741 0990

联系人：陈小姐