

保存锡膏用冰箱（带双锁）

产品名称	保存锡膏用冰箱（带双锁）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:锡膏保存 控温范围:200L~1000L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

保存锡膏用冰箱（带双锁）简单介绍 贴片红胶的功能特点：贴片红胶是单一组分常温储藏受热后迅速固化的树脂胶粘剂，其容许低温度固化，超高速微少量涂敷仍可保持没有拉丝、溢胶、塌陷的稳定形状，其“剪切稀化”粘度特性和低吸湿性，适合应用于常温孔版印刷的SMT工艺，胶点形状非常容易控制，储存稳定且具有优良的耐热冲击性能和电气性能。

保存锡膏用冰箱（带双锁）特征福意联公司主要从事恒温保存设备、冷藏设备、冷冻设备的工作；目前广泛应用于实验室，医药，化工，电子，科学研究及检测等领域，并得到了广大用户的信赖与支持；公司自成立以来以现代化管理理念为根本，以雄厚的技术力量为后盾，坚持以市场需求为导向，以用户满意为准则

采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便；箱体内胆采用医用级PP，箱体外胆采用A3钢板喷塑；采用微电脑温度控制器，控温可靠；大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层真空玻璃，随时清晰的观测箱内状况；设有独立限温报警系统，超过限制温度声音报警；采用多翼式送风机送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀；风路循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快；升温、降温、完全独立可提率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

助焊膏的选择方式助焊膏的选择：熔点相匹配：为了配合钎料的使用，所选择助焊膏的熔点应低于钎料的熔点10-30。助焊膏的熔点如过低于钎料熔点，则易熔化过早而导致助焊剂活性成分过早失效。根据表面氧化膜特性：对于偏碱性的氧化膜，应选择酸性的助焊膏；而对于偏酸性的氧化膜应选择偏碱性的助焊剂。保存锡膏用冰箱（带双锁）

供应：冷藏箱、恒温箱、干燥箱、低温冰箱、车载冰箱、便携式冷藏箱、高低温箱等温控设备
福意联产品涵盖：2-8 冷藏，2-48 恒温，0-100 恒温，10~ -30 低温冰箱，10~ -20 低温等

生成用于颜料混合配方的UDT后，可以用它来生成用于不同颜色配方的数据组合。用户定义数据类型有

基本数据类型和复杂数据类型组成。定义好以后可以在符号表中为它一个符号名，使用UDT可以节约录入数据的时间。举例说明：数组的生成和使用生成数组可以在数据块中定义数组，也可以在逻辑块的变量声明表中定义它。下面介绍在数据块中定义的方法，在SIMATIC管理器中用菜单命令：插入-S7块-数据块生成数据块DB3，双击打开DB3，默认显示方式为声明视图方式如下图所示：声明视图用于定义、删除和修改共享数据块中的变量，它们的名称、数据类型和初始值。