

双锁锡膏恒温保存柜（2-48 ）

产品名称	双锁锡膏恒温保存柜（2-48 ）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:锡膏保存 控温范围:200L~1000L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

双锁锡膏恒温保存柜（2-48 ）简单介绍锡膏解冻环境在锡膏使用过程中，应该先使用生产日期较早的锡膏，从冰箱的冷藏区取出之后，放置在车间内所设置的检冻区进行解冻，也就是通常意义上所说的回温，从冰箱中或者冰柜中取出锡膏之后，应该记录取出时间，填写在锡膏上的管控标签上。已经回温之后的锡膏可以放置在生产产线上的锡膏带用区进行放置，生产线上的员工应该及时的使用已经回温之后的锡膏，如果发现有出现结块结皮等现象，应该反馈给工艺质量部门进行处理。使用过的锡膏回收之后，下次使用时，应该使用单独的锡膏瓶进行装，并贴上标签进行区分。

双锁锡膏恒温保存柜（2-48 ）特征福意联以可靠的产品、贴心的服务赢得了广大用户和市场份额，产品畅销各地；以多功能的实用性，丰富的产品机群解决客户迫切需要解决的难题，受到客户的一致好评和赞誉，树立了在本行业的知名度，打造出属于自己的品牌；福意联人以诚信的服务理念为每位客户提供的服务；我们与您真诚合作，共同铺设金色的大道

安全的控制系统LCD数码温度显示，温度触控设计，大方；延时屏锁功能，防止随意调整运行参数；报警温度范围自由设定；多重系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警），故障点代码显示。停机间隔保护功能，确保运行可靠；特有的断电记忆功能；运行参数显示功能，实时**，确保设备安全稳定性。人性化设计优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。大屏幕数字显示便于观察。安全门锁设计，防止任意开启。宽电压带，适合187 - 242V电压使用。箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和。双层透明保温玻璃门，内充惰性气体。箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

对于很多新手或者SMT刚组建的产线管理人员来说，SMT产线生产的直通率是头等大事，而这其中生产产生的不良率有60%-70%是在焊接过程中产生的，这其中大部分的原因都跟焊膏的使用与储存不当有关系，应该如何储存与使用，在使用过程中应该注意哪些问题是头等大事，今天就焊膏的使用方式与使用过程中应该注意哪些问题来进行分析，希望能帮助电子代加工厂或者SMT贴片加工部门好的掌握锡膏的使用方式。 双锁锡膏恒温保存柜（2-48 ）

因产品众多，不能全部列出，请理解和见谅，多型号和具体信息请咨询 Fuyilian品质，用心服务；我们衷心的希望能与您携手共进！！！！

：接收按钮或按键的输入信号，按照事先编好的程序，指挥马达和LCD的外围功能电路动作。那么，单片机是如何构成的呢？（ ）单片机是由CPU、内存、外围功能等部分组成的。如果将单片机比作人，那么CPU是负责思考的，内存是负责记忆的，外围功能相当于视觉的感官系统及控制手脚动作的神经系统。：单片机的构成要素尽管我们说CPU相当于人的大脑，但是它却不能像人的大脑一样，能有意识的、自发的思考。CPU只能依次读取并执行事先存储在内存中的指令组合。