

3.8米关节伸缩梯 1.9+1.9米人字梯

产品名称	3.8米关节伸缩梯 1.9+1.9米人字梯
公司名称	永康市永安得力工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:节节升 货号:DLT706B 种类:伸缩梯
公司地址	浙江省永康市芝英镇工业功能分区伟泰路8号
联系电话	0579-87510282 18157940660

产品详情

品牌：节节升
材质：铝合金
高度：3.8M
箱装数量：1

货号：DLT706B
绝缘性：半绝缘
产品重量：13.5KG
外箱规格：86*54*16cm

种类：伸缩梯
承重：150KG
产地：东阳
踏板数：12

==详细参数==

【展开尺寸】(mm):3800

【折叠高度】:85mm

【步数】:12

【2档之间的距离】:300 mm

【最大载重量】(kg):150kg

【铝合金型号】:6063 ,

【铝材厚度】:1.5-2.0mm

【件/箱】:1pcs

【包装尺寸】:86*54*16cm

【净重】(kg):13.5kg

【毛重】(kg):15kg

=伸缩梯特点及使用方法=

【伸缩梯特点】：设计合理、造型美观、不锈不腐、坚固耐用。使用安全方便，不用时可完全折叠节省空间，产品美观大方手工精细 居家良品方便实用，结实美观，占地空间小。伸缩折叠后可随意存放。也可以放在车后备箱携带非常方便哦。梯子可随意伸缩长度，使用灵活，品质保证使用范围：产品广泛用于各类企事业单位、家庭、电力、电信、公安消防车...

【打开梯子步骤如下】：1.将梯子放在平整的地板上，一只脚踩住梯子的下面的横档上，两手分别握住两侧的梯柱。2.从最上面一节开始一节节的拉升梯子，使其全部打开。3.打开后可将梯子瞬间打成人字型，打开到梯子顶部的两个关节锁定后，方可安全使用。4.本梯还可以做单面梯子使用，只要调节梯子中间的关节锁扣，就可使用。【收缩梯子步骤如下】：1.拉伸关节锁扣，将梯子两面合并在一起。2.一只脚踩住梯子下面的横档，一只手扶住梯柱，用另外一只手分别推梯子两面的4个黑色锁扣开关，当每一横档的4个黑色锁扣同时推过后，梯子这节横档才会自动收缩下来。3.该梯子收缩不是一次性收缩的，而是一节节的收缩的，需要按每一节的4个黑色开关才能一节一节的收缩下来，直到整个梯子全部收缩完毕。4.当梯子收缩完成后，用梯子中间的黑色袋子将梯子整个固定，以便携带及保存

【详细介绍】：

梯子塑料件做工精细美观，纹路清晰。塑料件中间采用螺丝固定100%安全。塑料件厚度加厚，将近达到半个1元硬币的厚度。承重量可以承重300斤。可安全放心使用！高强度加厚航空铝材，承重力大。铝材表面经铝氧化处理。抗静电、耐腐蚀、永不生锈、使用寿命长。梯子最顶端的塑料件有套件保护，经常靠墙使用也不会磨损内部塑料件。每个横档下面均有2个接地螺丝。稳定性和安全性更好。每个横档下面均采有两个“向上推式”的红色开关。只要同时向上推即可收缩梯子。红色开关按钮上均有摩擦细纹设计。向上推时不会打滑。既安全又方便。梯子每一节横档的踏步上有防滑槽设计，防止打滑。梯子底脚均有防滑塑料套件。安全性很有保障。本公司内的梯子全部采用的高档铝材制造，有国际ce质量安全认证（需要可提供复印本）让您绝对放心使用。梯子无论是多高档的梯，达到一定高度时无可避免的会让人产生有晃动感，这恐怕是都克服不了的。因为人到一定的高度心理上的作用也是非常大的。本公司直销的梯类均有国际ce安全认证，保证您的安全，可放心使用！本产品所采用的材料为高强度的铝合金材料，可承重150kg以上，安全性能良好，收缩后便于携带和存放，广泛用于家庭、工矿企业、电力部门的登高作业和铁路火车发生事故时旅客从车厢窗口的安全逃生，还可以用于公安部门的反恐防暴、消防灭火时的登高作业救援等，是一种实用性很强的理想产品。

梯子使用中应注意哪些问题

1. 身体疲倦，服用药物、饮酒或有体力障碍时，禁止使用梯子2.

梯子应放置在坚固平稳的地面上，禁止放在没有防滑和固定设备的冰、雪或滑的表面上（图1）3．作业时禁止超过标明的最大承重质量4．禁止在强风中使用梯子5．金属梯子导电，避免靠近带电场所（图2）6．攀登时人面向梯子，双手抓牢，身体重心保持在两梯柱中央（图3图4）7．作业时不要站在离梯子顶部1米范围内的梯阶上，永远保留1米的安全保护高度，更不要攀过顶部的最高支撑点8．作业时手不要超过头顶，以免身体失去平衡，发生危险（图5）9．禁止从梯子的一侧直接跨越到另一侧（图6）

梯子使用前应做哪些准备工作

1．确保所有铆钉、螺栓螺母及活动部件连接紧密，梯柱与梯阶牢固可靠，伸展卡簧、铰链工作状态良好2．梯子保持清洁，无油脂、油污、湿油漆、泥、雪等滑的物质3．操作者的鞋子保持清洁，禁止穿平底鞋