

# 湖南二氧化硫试验箱|长沙二氧化硫试验机

产品名称	湖南二氧化硫试验箱 长沙二氧化硫试验机
公司名称	南京环科试验设备有限公司
价格	2.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟门开城路1号
联系电话	86-02584199144 15051868228

## 产品详情

<http://www.huankeyiqi.cn/njhuanke17-Products-7081232/>

### 二氧化硫试验箱产品用途

本二氧化硫试验箱通过考核对材料及其防护层的腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗腐蚀的能力；

### 二氧化硫试验箱型号规格

SO2-250 工作室尺寸：D600\*W900\*H500

SO2-750 工作室尺寸：D750\*W1100\*H500

SO2-010 工作室尺寸：D850\*W1300\*H600

SO2-016 工作室尺寸：D850\*W1600\*H600

SO2-020 工作室尺寸：D900\*W2000\*H600

### 二氧化硫试验箱参照标准

本二氧化硫试验箱按GB/9789-88、《金属和其他非有机覆盖层通常凝露下的二氧化硫腐蚀试验》和德国

标准DIN 50018—《饱和环境下的二氧化硫腐蚀试验》以及其他相关标准进行设计制造，适用于二氧化硫和硫化氢气体进行的腐蚀试验。

## 二氧化硫试验箱技术指标

温度范围：RT + 10 ~ 50

湿度范围：85 ~ 98%R · H

温度均匀度： 2

温度波动度：±0.5

气体产生方式: 钢瓶法

二氧化硫气体浓度：0.1 ~ 1%(体积百分比)

## 二氧化硫试验箱结构

箱体外壳材料：PVC增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；

内胆材料：PVC塑料板。

箱盖材料：箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封，从而防止外泄。

箱盖开启为气动撑杆，开闭时轻松自如。

箱盖与箱体采用水密封，防止气体外溢。

加热为内胆水槽式加热方式，升温快，温度分布均匀。

配二氧化硫气体一瓶，钢瓶一个。

## 二氧化硫试验箱加热及温度控制系统

采用U型钛合金高速加温电热管

智能型高精度数显PID微电脑控制仪

控制精度为：±0.1

测温传感器：PT100铂金电阻测温器

试验定时范围：0-999小时、分、秒、任意设置

### 二氧化硫试验箱二氧化硫浓度控制

气体浓度由计量筒浮标控制

气体进入工作室后自动搅拌

导气管采用耐腐蚀硅胶管连接

排废风机采用离心式塑料风机

### 二氧化硫试验箱安全及保护系统

试验箱超温、缺水保护

无熔丝保护开关、过载、漏电保护

试验运行指示

试验结束指示

废气采用活性炭加纯碱过滤再由抽风机排出室外

### 二氧化硫试验箱使用条件

环境温度：5 ~ +28

环境湿度：85%；

电源要求：AC220V/50HZ

预装容量：4KW；

售后服务 1、安装调试：我公司负责免费送货至客户指定地点,并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。2、售后服务承诺：公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。

联系我们: 公司名称：南京环科试验设备有限公司 地址:南京市江宁区麒麟门开城路1号(211135)

电话号码：025-84199144 传真号码：025-84121165-606 联系人：花春香 15951850825

QQ：1070721123 更多详细产品信息请浏览: <http://www.huanke17.com> <http://www.njhuanke.com>