FYL-YS-138L加温箱(B超室用)

产品名称	FYL-YS-138L加温箱(B超室用)
公司名称	北京福意電器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:医用恒温箱 温度:37-80
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

FYL-YS-138L加温箱(B超室用)介绍福意联品牌恒温箱以专业的行业设备为每一位使用客户热忱服务,集思广益、博采众长,经过了上百次的试验,终于掌握和开发了具备独立自主知识产权和专利保护的新产品,无论在外观和内在质量上都展示了不同凡响的质感。这系列产品型号温度范围有2-48度、0-100度、10-负25度、4-38度,正负温差为1度。具有断电报警和双锁功能。此系列设备应用面广,适用性强,特别适合有温度要求的药品、生物制剂、食品、化工、血液等储存要求。

手术室净化工程:手术部是的重要部门,其工作质量的好坏直接关系到的形象,因此,对手术室净化工程的质量要求较高,本文主要就手术室净化的目的、范围和原则以及相关技术进行阐述和分析;并重点介绍了目前常用的几种空气净化装置的工作原理、性能特点及其优缺点等,手术室的洁净度等级分为百级和千级两个级别,其中百级的洁净度为lc级,千级的洁净度为ici-ii级,FYL-YS-138L加温箱(B超室用)案例照片

FYL-YS-138L加温箱(B超室用)特点1.福意联针对市场需求所量身定做的各种规格恒温箱,满足不同客户需求。2.本公司有多种规格型号可供众单位使用,选购,可按照使用单位的自身条件所选购适合自己单位的产品。3.人性化设计:箱体采用优良结构钢板,经防腐、喷涂工艺,表面色泽柔和;双层透明保温玻璃门、内充惰性气体,门体防凝露加热功能,方便在湿度大的环境下使用;箱内照明系统使箱体内部一目了然。4.智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性;自动温度控制:大屏幕液晶显示。

箱体的材料箱体采用整体色,外壳采用A3冷板静电喷涂,隔热层采用一次成型PE发泡,厚度为100mm,整部箱体牢固结实美观大方。单开门,门的密封采用耐温、防水、防油的条密封。中间用隔热绝缘材料制成,其作用是用来连接外加电源或信号线。视窗为中空特制耐高、低温钢化玻璃附带导电膜加热除霜。 送风循环系统风道系统位于恒温箱底部的夹层,其内分布加热器、风叶、等装置。当风机高速旋转时,将外部新鲜工作室中空气吸入风道内,与加热器产生的热量从风道吹出,在工作室中与物品进行热交换,热交换后的空气再被吸入风道内进行混匀;反复循环,从而达到目标温度要求,同时保证恒温箱内获得较高的温度均匀。 温度控制系统控制面板设在箱体右面上,主要配件为微电脑PID温度控制仪,在控制仪被输入你需要的测试程序后,控制器会根据各种传感所得数据自动地按程序执行,发出信

号给执行文件,实行对温度的控制。 加热系统制热系统位于风道内,由多组镍铬合金螺纹电加热器和聚四氟镀银双道线构成,采用SSR固态继电器无触点加热。 恒温箱的自动报警保护装置1、超温报警保护2、故障报警3、断电报警4、开门报警。

PCB设计纷繁复杂,各种意料之外的因素频频来影响整体方案的达成,如何能驯服性格各异的零散部件?怎样才能画出一份整齐、、可靠的PCB图?今天让我们来盘点一下。PCB设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。但实际上总结归纳起来非常清晰,可以从两个方面去入手:说得直白一些就是:"怎么摆"和"怎么连"。听起来是不是非常easy?让我们先来梳理下"怎么摆":遵照"先大后小,先难后易"的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。