

# 盐雾腐蚀性试验箱试验机盐水喷雾智能测试盐雾箱\*\*\*\*

产品名称	盐雾腐蚀性试验箱试验机盐水喷雾智能测试盐雾箱****
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H304 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

盐水喷雾试验机是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金厘材料耐腐蚀性能的环境试验。为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、毒菌)试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。

- 1、请先将电源线，空压管道连接至机台后方。2、将入水管接置入水口，本机有自动加水装置，故需接入水管，否则无法正常运作，如无自来水管请用手动加水装置操作。
- 3、注意将试验上盖盖上并小心轻放以免破损
- 4、将密封水槽加水至垫板位置，调配试验溶液

(1)调制方法:将9.5公升纯净蒸馏水，测试其PH值是否在6.5至7.2之间.

(2) PH值如大于7.2 则加入少许冰醋酸

(B)PH值如小于6.5则加入少许氢氧化钠。(以上b、c一般使用纯水并不需要量测)(4) 加入500g氯化钠(NaCl) 搅拌均匀。将盐水倒入盐液补充瓶，即自动填充盐水进入试验室内预热槽，使药水流至盐水预热槽，经济型15公升，标准型30公升

6、湿球杯加水，湿球温度计裹着纱布，纱布末端置于湿球杯内。

7、放置试片或试样于置物架上。

摆设角度依所需标准规定摆设，如标准试片试130x70 (mm) 可用15度30度斜置

8、设定试验温度

依所需标准设置(按键“ ”为减少，按键“ ”为增加)。