

赛多利斯MA150红外水份测定仪

产品名称	赛多利斯MA150红外水份测定仪
公司名称	深圳联贸电子仪器
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区
联系电话	0755-23040778 13662265557

产品详情

技术参数：

MA150：量程150g，可读性0.01g

主要特点：

150g超大量程,1mg精度 加热范围从40 到230 采用陶瓷或石英加热源(同红外线加热)
可选择3种终点判断方式(全自动、半自动、定时) 可以存储20个水份测定程序
符合FDA/HACCP格式要求(玻璃部件除外) 最大量程(g) 150 传感器精度(mg) 1 重复性(%)
初始样品重量 1g时, +0.2 初始样品重量 5g时, +0.05 可读性(%) 0.01 30 称量结果显示 %水份
%干重(固体g) %比值 蒸发物mg 残余物g/kg 残余物g/l %灼烧残余 分析模式 全自动 半自动: 1-50 mg/5-300秒
或 0.1-5.0 %/ 5-300秒 时间设定 0.1-99分 加热源 陶瓷IR加热器或石英 加热室 翻盖式, 开启角度极大
符合FDA/HACCP标准的配置 用铝嵌板取代玻璃嵌板 温度范围及设置 40 ~ 220 , 以1 调整 加热模式
标准加热 | 缓慢加热 操作指导 数字提示或符号提示 用户界面 操作提示符号 存储程序数 20 存储数据
可保存测量结果到下一次测量开始 密码保护设置 防止未授权的参数改变 数据打印机 外置(可选)
符合GLP要求的打印报告 不可变更标准配置 RS232数据接口 可连接打印机、计算机 防尘罩
用于键盘(包括MA150);操作时使用 外壳尺寸(mm) 宽213,长320,高180.5 重量约(kg) 5.5