

医用电动气密门的作用

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 医用电动气密门的作用 |
| 公司名称 | 山东厚朴科技有限公司 |
| 价格 | 520.00/平方米 |
| 规格参数 | 颜色:白色 红色 粉色等 质量等级:一级 开关类型:手动 |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院内北首1号楼 |
| 联系电话 | 13869213339 18205347226 |

产品详情

医用门按材质可分为医用钢门和医用木门。目前，新建医院正在逐步淘汰医用木门。医用木门是一种产品。在整个使用寿命期间，盈利能力很低。但目前部分县级医院仍在使用的，医用钢门是目前医院建设中较好的产品。具有、耐腐蚀、隔音、抗冲击等优点，应用广泛。钢制医用门安装方法:1、用中置铝接件连接，然后用紧固件(自攻螺丝等)固定，紧固件处用盖帽封掉，门框四周用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度;2、直接使用中置铝连接，门框四周用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度;3、用槽铝件(或折件)在门]洞四周加装紧固，以调整门]洞尺寸，然后门框以嵌入式方式嵌入，再紧固于槽件上，四周用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度。钢质门之所以结实耐用因为所用的材料均是采用国内的热浸镀锌钢板，防火、耐腐蚀，抗氧化，不生锈的特性。门框可以根据工地现场的墙体厚度配作，从而很好的解决门框与墙体的收口问题，不需要再去考虑墙体和门框的收口，很好的节省了施工难度带来的施工成本降低，门扇的厚度为40，门扇内采用咬合结构设计，没有任何焊点，美观和结实两者同时到达，门扇内采用高强度蜂窝纸填充，很好的减轻了门扇的自身重量，同时也降低了装修建筑的承载负重，而且门扇具备轻质高强度，开启灵活的特点，通过50万次的重复启闭检测，大大提高了保用寿命，这是传统的木质门远远过不到的。钢制医用门的制作工艺：1、门扇板材采用国内--线钢铁厂出的无油冷轧板，表面经、打磨、剪板、折弯、抛光处理。再经表面高温喷塑处理。2、门扇内部填充常规采用阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。(注:也可根据客户选择其他材质填充物填充。)3、配备3付高强度不锈钢铰链;门门框一侧也可配有密封条能更符合气密性及高洁净度要求。观察窗采用钢化玻璃(常规尺寸为190*830)，四侧缝隙打硅胶处理、内四角为圆弧处理，外形美观大方。门两侧配备尼龙“U”型折手门锁，高强度、美观、坚固耐用。医用钢质门参数介绍：1、门板：采用0.8厚镀锌板，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点刺及假焊，粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点；2、门框：采用1.5厚镀锌板，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点刺及假焊，粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点；3、门视窗：200*600、200*800、400*600，观察窗边框四角倒R25圆角整体成型，严禁采用直角成45度拼接边框，普通观察窗因接缝过多而易滋生及影响美观；4、门板芯材：为阻燃纸蜂窝，铝蜂窝等；5、颜色：有白色，蓝色，米，淡绿色等（接受客户颜色）；6、配件：不锈合页、不锈钢锁、扫地条、密封件、五金配件、不锈钢防撞带等；7、规格：常规、非标、可接受用户要求设计；8、填充物：阻燃纸蜂窝、铝蜂窝、聚氨酯发泡；9、表面：塑粉静电喷涂。1

0、强耐磨硬度可达6500转；11、BIO矿物质；12、耐酸碱；13、防火防火等级达到二级；14、防紫外线，不变色；15、防静电。钢质门是一种比较的门，是和天然木材结合的产品。它有效的互补了钢材和木材的一些缺点，可以整体提升木门的整体品质，可以让家更温馨和安全。