

SGZ1000-N型三足式自动刮刀下部卸料离心机选伯伦

产品名称	SGZ1000-N型三足式自动刮刀下部卸料离心机选伯伦
公司名称	湘潭伯伦离心机维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省湘潭市雨湖区狮山村高岭组
联系电话	0731-52723568 13907325292

产品详情

本文标签：[SGZ1000-N型三足式自动刮刀下部卸料离心机](#)

[SGZ1000-N型三足式自动刮刀下部卸料离心机维修](#)

[SGZ1000-N型三足式自动刮刀下部卸料离心机配件](#)

[SGZ1000-N型三足式自动刮刀下部卸料离心机](#)产品结构原理：

[SGZ1000-N型三足式自动刮刀下部卸料离心机](#)

是通过电动机带动转鼓旋转，在进料转速状态，物料由进料管引入转鼓。进料达到预定容积后停止进料，升至高速分离。进料和高速分离过程中，在离心力作用下，液相物穿过滤布和转鼓壁滤孔排出转鼓，经排液管排出机外，固相物截留在转鼓内，分离完毕转速至卸料转速状态，刮刀自动升降、旋转往复运动，将固相物从转鼓壁刮下，从离心机下部排出。

[SGZ1000-N型三足式自动刮刀下部卸料离心机](#)产品特点与用途：

[SGZ1000-N型三足式自动刮刀下部卸料离心机](#)

是一种三足式自动刮刀下部卸料，程序控制、间歇操作过滤离心机。可按使用要求设定程序，自动完成进料、分离、洗涤、脱水、卸料等工序；可实现远、近距离操作。具有自动化程度高、处理量大、分离效果好、运转平稳、操作方便等特点。适合分离含固相物粒度大于0.05mm，浓度范围为5-60%的悬浮液，特别适应于人员不宜接近的物料分离。适用于化工、轻工、食品、制药、冶金等行业。

[SGZ1000-N型三足式自动刮刀下部卸料离心机](#)主要技术参数：

--	--	--

型号	SGZ1000-N	备注
转鼓	直径mm	1000
	高度mm	420/450
	有效容积L	140/180
	装料限度kg	195/250
	最高转速r/min	1000/1200
	最大分离因素	560/800
	进料转速r/min	300-600
	卸料转速r/min	26/100
电机功率 kw	11/15	
工作油压（气压）MPa	1-1.5（0.5-0.8）	
外形尺寸 长X宽X高 mm	2160X1900X1900	
主机重量 kg	4000	

特别提示：1、技术参数以产品说明书为准。

2、洽询时，请顾客详细赐告物料特性参数及工况条件要求。

3、根据顾客的特殊需要，我们可以采取个性化的设计与制造：

材质：物料接触部分材质可为碳钢、普通不锈钢、特殊不锈钢、钛合金或衬胶、衬塑等。

电机型式：可采用普通型或防爆型单速电机、双速电机、电磁调速电机等。

制动方式：可采用机械制动或电制动等。

电控方式：可采用半自动、全自动或PLC程序控制等。

进料转速：可采用变级调速、电磁调速或变频调速方式选定。

卸料转速：可采用副电机变速、电磁调速或变频调速方式选定。

机盖型式：可采用封闭式或整体翻转密闭式等。

密闭式机盖揭盖方式：可采用油缸、气缸、电动缸或机械平衡器等。
机座型式：可采用普通机座或无基础型机座等。可按GMP规范设计、制造。
可商定其它技术要求。

作为专业的离心机企业，伯伦离心机提供一切[三足式离心机维修](#)，[三足式离心机配件](#)服务，如果您有任何疑问，您可以直接拨打伯伦离心机24小时服务热线：13907325292，我们将竭诚为您解答一切[离心机](#)问题。

版权所有<http://www.bolun-centrifuge.com>(伯伦离心机)，转载请注明出处。

责任编辑：[伯伦离心机](#)

[SS型三足式上部卸料离心机](#)

[SG型三足式人工刮刀下部卸料离心机](#)

[SX型三足式人工下部卸料离心机](#)

[SSC型三足式上部卸料沉降离心机](#)

[SD型三足式吊袋卸料离心机](#)

[HY型卧式活塞推料离心机](#)

[SSF型三足式直联防爆上部卸料离心机](#)

[SGZ型三足式自动刮刀下部卸料离心机](#)