

美国HACH 2100Q便携式浊度仪

产品名称	美国HACH 2100Q便携式浊度仪
公司名称	合肥桥斯仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区淮北路199号天然轩14幢207室
联系电话	0551-65747600 15395007719

产品详情

合肥桥斯仪器主要经营以下产品——

代理主要水质仪器品牌：美国Thermo,Eutech,HACH,德国WTW,意大利HANNA,韩国HM 等

水质分析：PH计，ORP计，溶解氧仪，电导率仪（电阻率，盐度，TDS和EC）离子计，水质硬度计，浊度计，余氯计，二氧化氯检测仪，酸碱浓度计，色度计，COD/BOD/氨氮测定仪，滴定仪，

常规设备：离心机，磁力（加热）搅拌器，加热板，移液器超声波清洗器，旋转蒸发仪，纯水器，各类泵

理化分析：分光光度计，显微镜，旋光仪，折光仪，盐度计，光泽度计，白度计，色差仪，粘度计，硬度计

计量仪器：天平，水分计，温湿度计，风速计，红外测温仪，气体检测仪，尘埃粒子计数器，三坐标测量机

行业专用：净化工作台，菌落计数器，液氮罐，凯氏定氮仪，食品安全检测仪，闪点仪，运动粘度计

箱体设备：干燥箱，马弗炉，培养箱，试验箱

配套耗材：各类电极，标液试剂，配套耗材

更多产品请访问：<http://www.bridgesi.com/>

更多仪器选择尽在：仪城国际 <http://www.tmall17.com/>

美国HACH 2100Q便携式浊度仪

美国哈希2100Q便携式浊度仪光学系统是以世界经典的2100P便携式浊度仪光学系统为基础，利用哈希公司专利的比率测量，双检测器的光学系统可以对样品的色度、光线波动以及杂散光进行补偿；对于大多数样品而言，即使在现场环境恶劣的条件下，仍可；以获得实验室级别的测量性能。

美国哈希2100Q便携式浊度仪的详细介绍 美国哈希：实验室/便携式仪器 2100Q便携式浊度仪

作为世界浊度测量技术的领导者，哈希公司最新研发的2100Q和2100Q IS 便携式浊度仪在使用的简便性和测量的精度方面，又有全新突破。2100Q是一款基于哈希公司无与伦比的浊度测量技术，集合了多种先进功能于一体的便携式浊度仪，例如校准和验证屏显提示功能、简单的数据传输功能、创新的RST测量功能等，为您提供稳定、准确的测量结果。特性和优点：可以在现场进行精确测试光学系统 2100Q便携式浊度仪光学系统是以世界经典的2100P便携式浊度仪光学系统为基础，利用哈希公司专利的比率测量，双检测器的光学系统可以对样品的色度、光线波动以及杂散光进行补偿；对于大多数样品而言，即使在现场环境恶劣的条件下，仍可；以获得实验室级别的测量性能。对于快速沉降样品，测量准确

美国哈希2100Q便携式浊度仪采用了一种创新的快速沉降浊度测量模式，对于难以测量的快速沉降样品，2100Q；为您提供准确的、重现性好的测量结果。根据一系列自动读数，采用一种特殊的运算法则可以计算浊度值，无需多余的测量和估计。校准和验证简便 对于每次测量，哈希公司的2100Q便携式浊度仪都可以为您提供值得信赖的测量结果。校准和验证屏中文显提示功能即可以为您节省时间，又可以确保准确度。操作界面简单；常规校准时，无需参照复杂的操作手册即可完成，单点RapidCal校准为低量程测量提供了简单的解决方案 简便的数据传输 使用可选配的USB+电源模块时，2100Q数据的传输非常；简便、灵活，不需要其它的软件。所有的数据都可以传输到；模块中，并使用USB连接装置下载到电脑中，为您提供有用完整的数据。有两种不同的模块可供选择，您可以根据您自己的需要确定连接方式和供电方式。方便的数据存储功能 仪器最多可以自动存储500组测量值，便于用户进行访问和备份。存储的信息包括：日期和时间、操作人员编号、读数模式、样品编号、样品数、单位、校准时间、校准状态、错误信息和结果。有两种型号可以满足您的需要：2100Q便携式浊度仪——符合USEPA方法180；2100Q IS浊度仪——符合ISO7027。订购指南 哈希公司的便携式浊度仪配有4个AA碱性电池，一个便携箱，箱中含有装在1英尺密封瓶中的（20，100，800NTU）StablCal一级校准液，10NTU的一级验证标准、6个带有螺旋盖的样品池、仪器操作手册（印刷版和光盘）、快速启动指南、硅油和油布。货号/描述

2100Q-01：2100Q便携式浊度仪（符合EPA方法180.1） 2100Q IS-01：2100Q IS便携式浊度仪（符合ISO 7027） 可选附件 货号/描述 LZV813：USB+ 电源模块（含通用电源、USB线、操作指南）

LZV804：电源模块（含：通用电源、操作指南） 2971304：电池，NiMH AA 4397500：样品脱气组件 4397510：样品脱气和过滤组件 2971210：StablCal 校准组件，2100Q 2971200：StablCal 校准组件，2100Q 2464105：Gelex 二级标准系列 更换部件 货号描述 2971205：StablCal

安瓿瓶校准组件，2100Q（10，20，100，800NTU） 2961701：10NTU 验证标准 126936：硅油

2971507：插入式模块底座，2100Q 4707600：样品池油布 2434706：1

个玻璃样品池（10mL），带盖子（浊度） 2971500：2100Q 便携箱 4653900：灯组件 1938004：电池组，4个AA 碱性电池 ----- 合肥桥斯仪器设备有限公司

地址：安徽省合肥市庐阳区淮北路199号天然轩14幢207室[230041] 电话：0551-65747600，65747900

传真：0551-65747900 手机：15395007719；15395113526 QQ：2467270122；603749885

E-Mail：sales@bridgesi.com