

霍尼韦尔BW SoloBWS2-R-Y氢气检测仪

产品名称	霍尼韦尔BW SoloBWS2-R-Y氢气检测仪
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌 : :BW 型号:氢气检测仪 检测气体:氢气
公司地址	山东省济南市历城区唐冶街道鲁商凤凰广场2号楼
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

Honeywell BW Solo 单一气体检测仪 技术参数

霍尼韦尔BW Solo 易于操作和维修的单一气体检测仪，并包括多种传感器选项。它可以帮助降低可维修的单气体检测仪的拥有成本，并包括用于使连接的工作人员能够使用的无线选项。外形小巧轻便，坚固耐用，可提供多年可靠的服务。无需拆解Honeywell BWSolo即可完成常见的维护任务；只需弹出前门即可更换传感器或过滤器，或卸下单个螺钉即可更换电池。可选的无线连接可实现其他功能，例如数据和事件日志的无坞站传输以及对工人安全性的实时监控。Honeywell BW Solo 具有蓝牙BLE连接，可实时查看危险区域工人的状态和安全，帮助公司更快、更明智、更果断地响应安全事件。来自检测仪或其IntelliDox 扩展坞的数据可下载到PC。霍尼韦尔的Safety Suite 软件平台可以进行聚合和管理，以自动执行必要的合规性任务，例如监管记录管理。该系列有14种气体可供选择，涵盖了常见和稀有气体。一氧化碳、硫化氢和氧气的标准型号包括一个长寿命快速响应的单系列传感器。这些型号的保修期为三年，传感器的预期寿命为五年。精简版提供了一个经济的选择；仅非无线，无数据记录，四种语言选项而不是11种，以及5种事件日志而不是50种。配备四系列传感器，预期寿命较短，通常需要在两年后更换。用户友好的一键式操作、轻巧的便利性以及易于维护和可维护性可以降低气体监测系统的长期拥有成本——无需拆卸探测器来更换传感器或电池。透明的传感器盖便于目视确认过滤器是否需要更换。可以激活 IntelliFlash 以提供视觉合规性，绿色闪烁表示正常，红色闪烁表示需要通气测试或校准，或者检测到气体的可见迹象。警报为 95db 的声音，并在受污染的噪音环境中振动。内置数据记录允许访问过去 24 小时记录的峰值读数，即使浓度不足以发出警报，表明潜在危险的早期迹象。Honeywell BW Solo 特点：人性化操作易于阅读的多种语言显示轻巧方便易于维护相对湿度0至95%（非冷凝）视觉，振动，声音警报低功耗蓝牙（BLE）防护等级 IP66/68工作温度取决于传感器，一个系列-40 至+60 ° C与IntelliDoX 扩展坞完全兼容，用于通气测试、校准和配置为操作员和位置分配探测器基于云的软件选项1 系列传感器 7.0 x 6.7 x 3.6 厘米或 4 系列传感器 7.0 x 6.7 x 4.1 厘米的尺寸。重量（因传感器选择而异） 0.103-0.116 kg订购信息BW Solo 标准型号：BWS-C-Y（黄色）或 BWS-CB（黑色）CI2BWS-ML-Y（黄色）或 BWS-ML-B（黑色）COBWS-V-Y（黄色）或 BWS-VB（黑色）CIO2BWS-M2-Y（黄色）或 BWS-M2-B（黑色）抗 CO-H2BWS-E-Y（黄色）或 BWS-EB（黑色）ETOBWS-R-Y（黄色）或 BWS-

RB (黑色) H2BWS-HL-Y (黄色) 或 BWS-HL-B (黑色) H2SBWS-H2-Y (黄色) 或 BWS-H2-B (黑色) H2S ext rangeBWS-Z-Y (黄色) 或 BWS-ZB (黑色) HCNBWS-A-Y (黄色) 或 BWS-AB (黑色) NH3BWS-A2-Y (黄色) 或 BWS-A2-B (黑色) NH3 ext rangeBWS-N-Y (黄色) 或 BWS-NB (黑色) NOBWS-D-Y (黄色) 或 BWS-DB (黑色) NO2BWS-XL-Y (黄色) 或 BWS-XL-B (黑色) O2BWS-G-Y (黄色) 或 BWS-GB (黑色) O3BWS-P-Y (黄色) 或 BWS-PB (黑色) PH3BWS-S-Y (黄色) 或 BWS-SB (黑色) SO2BW Solo 无线型号: BWS1-C-Y (黄色) 或 BWS1-CB (黑色) CI2BWS1-V-Y (黄色) 或 BWS1-VB (黑色) CLOBWS1-ML-Y (黄色) 或 BWS1-ML-B (黑色) COBWS1-M2-Y (黄色) 或 BWS1-M2-B (黑色) CO-H2 抗性BWS1-E-Y (黄色) 或 BWS1-EB (黑色) ETOBWS1-R-Y (黄色) 或 BWS1-RB (黑色) H2BWS1-HL-Y (黄色) 或 BWS1-HL-B (黑色) H2SBWS1-H2-Y (黄色) 或 BWS1-H2-B (黑色) H2S ext rangeBWS1-Z-Y (黄色) 或 BWS1-ZB (黑色) HCNBWS1-A-Y (黄色) 或 BWS1-AB (黑色) NH3BWS1-A2-Y (黄色) 或 BWS1-A2-B (黑色) NH3 ext rangeBWS1-N-Y (黄色) 或 BWS1-NB (黑色) NOBWS1-D-Y (黄色) 或 BWS1-DB (黑色) NO2BWS1-XL-Y (黄色) 或 BWS1-XL-B (黑色) O2BWS1-G-Y (黄色) 或 BWS1-GB (黑色) O3BWS1-P-Y (黄色) 或 BWS1-PB (黑色) PH3BWS1-S-Y (黄色) 或 BWS1-SB (黑色) SO2BW Solo Lite 型号: BWS2-C-Y (黄色) 或 BWS2-CB (黑色) CI2BWS2-V-Y (黄色) 或 BWS2-VB (黑色) CIO2BWS2-M-Y (黄色) 或 BWS2-MB (黑色) COBWS2-M2-Y (黄色) 或 BWS2-M2-B (黑色) 抗 CO-H2BWS2-E-Y (黄色) 或 BWS2-EB (黑色) ETOBWS2-R-Y (黄色) 或 BWS2-RB (黑色) H2BWS2-H-Y (黄色) 或 BWS2-HB (黑色) H2SBWS2-H2-Y (黄色) 或 BWS2-H2-B (黑色) H2S ext rangeBWS2-Z-Y (黄色) 或 BWS2-ZB (黑色) HCNBWS2-A-Y (黄色) 或 BWS2-AB (黑色) NH3BWS2-A2-Y (黄色) 或 BWS2-A2-B (黑色) NH3 ext rangeBWS2-N-Y (黄色) 或 BWS2-NB (黑色) NOBWS2-D-Y (黄色) 或 BWS2-DB (黑色) NO2BWS2-X-Y (黄色) 或 BWS2-XB (黑色) O2BWS2-G-Y (黄色) 或 BWS2-GB (黑色) O3BWS2-P-Y (黄色) 或 BWS2-PB (黑色) PH3BWS2-S-Y (黄色) 或 BWS2-SB (黑色) SO2