

# 电动平移门齿条安装方法视频

产品名称	电动平移门齿条安装方法视频
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	520.00/平方米
规格参数	制作工艺:焊接插合 加工定制:是 产品特性:洁净抗菌、气密隔音
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

## 产品详情

医用门是一种医院使用的门,对于没有过多了解的人来说,它的作用就在于阻挡人们进出;而对于专业人士来说,它的作用是非常丰富的,不再局限于限制人们进出,在医疗过程中可以起到相当重要的作用,例如、隔音、防火等,而其大的作用就是为手术室工作中的医护人员提供一个良好的工作环境,保障医护人员可以在整个手术过程中不受影响。医用钢质门通过柔性加工成形的门框的房扇表面通过高压静电粉末喷涂烤漆工艺,表面光滑、细腻、平整、饱满、无杂质、无色差、无针孔。使用其原材料都应采用国际老、阿克苏诺贝尔天然环保树脂粉末涂料,加上现在的新建以及老院改造大多数墙体装修也选用护墙板作为装饰材料,钢制门结合用医护墙板作为整装很好的解决了对洁净、卫生 高标准要求,对霉菌、酵母菌有广泛和较长时间的抑制能力,对洁净起到很好的作用。当然,在视觉美观角度也是非常重要的,如今现代化多样化彩色搭配,也不再像传统以白色为单色系去装修,钢制门可根据不同装修风格来满足客户对颜色的需求,色彩以及木纹覆膜任意定制。钢制医用门安装方法:1、用中置铝接件连接,然后用紧固件(自攻螺丝等)固定,紧固件处用盖帽封掉,门框四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度;2、直接使用中置铝连接,门框四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度;3、用槽铝件(或折件)在门]洞四周加装紧固,以调整门]洞尺寸,然后门框以嵌入式方式嵌入,再紧固于槽件上,四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度。医用钢质门参数介绍:1、门板:采用0.8厚镀锌板,经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点刺及假焊,粉末静电喷涂,具有耐酸碱、防潮、防锈,使用寿命长等优点;2、门框:采用1.5厚镀锌板,经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点刺及假焊,粉末静电喷涂,具有耐酸碱、防潮、防锈,使用寿命长等优点;3、门视窗:200\*600、200\*800、400\*600,观察窗边框四角倒R25圆角整体成型,严禁采用直角成45度拼接边框,普通观察窗因接缝过多而易滋生及影响美观;4、门板芯材:为阻燃纸蜂窝,铝蜂窝等;5、颜色:有白色,蓝色,米,淡绿色等(接受客户颜色);6、配件:不锈钢页、不锈钢锁、扫地条、密封件、五金配件、不锈钢防撞带等;7、规格:常规、非标、可接受用户要求设计;8、填充物:阻燃纸蜂窝、铝蜂窝、聚氨酯发泡;9、表面:塑粉静电喷涂。10、强耐磨硬度可达6500转;11、BIO矿物质;12、耐酸碱;13、防火防火等级达到二级;14、防紫外线,不变色;15、防静电。钢制医用门的制作工艺:1、门扇板材采用国内--线钢铁厂出的无油冷轧板,表面经、打磨、剪板、折弯、抛光处理。再经表面高温喷塑处理。2、门扇内部填充常规采用阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。(注:也可根据客户选择其他材质填充物填充。)3、配备3付高强度不

锈钢铰链;门门框一侧也可配有密封条能更符合气密性及高洁净度要求。观察窗采用钢化玻璃(常规尺寸为190\*830),四侧缝隙打硅胶处理、内四角为圆弧处理,外形美观大方。门两侧配备尼龙“U”型折手门锁,高强度、美观、坚固耐用。钢质门是一种比较的门,是和天然木材结合的产品。它有效的互补了钢材和木材的一些缺点,可以整体提升木门的整体品质,可以让家更温馨和安全。