

# 无锡液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017检测

产品名称	无锡液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广分检测 周期:5-7个工作日 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

BB/T 0052—2017液态奶共挤包装膜、袋1范围本标准规定了液态奶共挤包装膜、袋(以下简称膜或袋)的分类,要求,试验方法,检验规则以及标志,包装、运输和贮存。本标准适用于以聚乙烯为主要原料通过共挤吹塑工艺制成的液态奶包装膜或袋。4.8食品安全指标4.8.1膜、袋原辅材料添加剂的食品安全指标应符合GB 9685和相关法律法规的规定。4.8.2、膜、袋的感官要求,理化指标,溶剂残留量等食品安全指标应符合GB 4806.7和相关法律法规的规定。5试验方法5.1样品的状态调节和试验的标准环境样品的状态调节和试验的标准环境按GB/T 2918规定进行,在标准环境状态下样品预处理时间为4h以上。试验环境条件温度为 $23 \pm 2$ ,相对湿度 $50\% \pm 10\%$ 。5.2外观质量5.2.1膜、袋的外观质量

在自然光线下目测,“晶点”“杂质”用10倍刻度放大镜检测,取样面积不小于 $1\text{ m}^2$ 。

### 5.2.2 : 印刷外观质量和图案尺寸偏差

5.2.2.1印面外观在自然光下目测。墨层结合牢度按GB/T 7707—2008中5.7中规定的方法进行试验,试验后在自然光下检查墨层剥离情况,是否脱落。套印精度用精度不低于0.1 mm的刻度放大镜测量。5.2.2.2膜卷印刷图案间距使用精度不低于0.5 mm的量具进行测量,测量10个光标点之间的距离,以总距离除以光点距个数即为印刷图案间距,按式(1)计算偏差: