

# 美泰邦瞬间胶水|瞬间胶接着剂|快干胶|胶水

产品名称	美泰邦瞬间胶水 瞬间胶接着剂 快干胶 胶水
公司名称	深圳美泰邦化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南联深惠路879号1栋4楼
联系电话	0755-84828976 13651413798

## 产品详情

美泰邦瞬间胶接着剂系列：860无白化型瞬间胶 688无白化型瞬间胶 固化快，粘接力强，操作方便  
固化快，粘接力强，操作方便。 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、  
适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业  
金属、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、用胶。木材等工业用胶。 802低白化型瞬间胶  
380低白化型瞬间胶 固化快，粘接力强，操作方便。 固化快，粘接力强，操作方便。  
适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、  
胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用  
胶。 808慢干型瞬间胶 800快干通用型瞬间胶 固化慢，粘接力强,粘接时可移动产品，操作方便>  
固化快，粘接力强，操作方便。 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑料  
适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。  
塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用 胶。 307快干通用型瞬间胶 502快干型瞬间胶  
固化快，粘接力强，操作方便。> 固化快，粘接力强，操作方便。  
适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、  
胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用  
胶。 W-1快干型瞬间胶 501低白化型瞬间胶 固化快，粘接力强，操作方便。  
固化快，粘接力强，操作方便。 本产品适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属  
适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、属、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业  
塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用用胶。胶。 602慢干型瞬间胶  
801低浓度型瞬间胶 固化慢，粘接力强，粘接时可移动产品,方便操作。  
固化慢，粘接力强，方便操作。 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑料  
适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。  
塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用 胶。 901高浓度型瞬间胶  
不流动，对零件修补、填缝粘接有更好的效果。  
适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑  
>胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 860无白化型瞬间胶 688无白化型瞬间胶  
固化快，粘接力强，操作方便 固化快，粘接力强，操作方便。  
适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、  
塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业 金属、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、用胶。  
木材等工业用胶。 802低白化型瞬间胶 380低白化型瞬间胶 固化快，粘接力强，操作方便。

固化快，粘接力强，操作方便。适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。  
 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 808慢干型瞬间胶 800快干通用型瞬间胶  
 固化慢，粘接力强，粘接时可移动产品，操作方便> 固化快，粘接力强，操作方便。  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑料  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。  
 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 307快干通用型瞬间胶 502快干型瞬间胶  
 固化快，粘接力强，操作方便。> 固化快，粘接力强，操作方便。  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、  
 胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用  
 胶。 W-1快干型瞬间胶 501低白化型瞬间胶 固化快，粘接力强，操作方便。  
 固化快，粘接力强，操作方便。 本产品适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、属、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业  
 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 602慢干型瞬间胶  
 801低浓度型瞬间胶 固化慢，粘接力强，粘接时可移动产品,方便操作。  
 固化慢，粘接力强，方便操作。 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑料  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。  
 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 901高浓度型瞬间胶  
 不流动，对零件修补、填缝粘接有更好的效果。  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑  
 >胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 860无白化型瞬间胶 688无白化型瞬间胶  
 固化快，粘接力强，操作方便 固化快，粘接力强，操作方便。  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、  
 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业金属、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、用胶。  
 木材等工业用胶。 802低白化型瞬间胶 380低白化型瞬间胶 固化快，粘接力强，操作方便。  
 固化快，粘接力强，操作方便。 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。  
 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 808慢干型瞬间胶 800快干通用型瞬间胶  
 固化慢，粘接力强，粘接时可移动产品，操作方便> 固化快，粘接力强，操作方便。  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑料  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。  
 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 307快干通用型瞬间胶 502快干型瞬间胶  
 固化快，粘接力强，操作方便。> 固化快，粘接力强，操作方便。  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、  
 胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用  
 胶。 W-1快干型瞬间胶 501低白化型瞬间胶 固化快，粘接力强，操作方便。  
 固化快，粘接力强，操作方便。 本产品适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、属、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业  
 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 602慢干型瞬间胶  
 801低浓度型瞬间胶 固化慢，粘接力强，粘接时可移动产品,方便操作。  
 固化慢，粘接力强，方便操作。 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑料  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。  
 塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 901高浓度型瞬间胶  
 不流动，对零件修补、填缝粘接有更好的效果。  
 适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑  
 >胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶。 瞬间胶接着剂参数 产品代号 颜色 粘度 (Mpa.s)  
 最大填充间隙(mm) 固化速度 初固(s)/全固(h) 温度范围( ) 抗拉剪断 (n/mm<sup>2</sup>) 产品特性  
 860 透明 2.0 0.05 6秒/24小时 -55 ~ 80 150 无白化型 688 透明> 2.0 0.05 5秒/24小时 -55 ~ 80 150 无白化型 802 透明 2.0 0.50  
 10秒/24小时 -55 ~ 80 150 低白化型 380 透明> 2.0 0.05 6秒/24小时 -55 ~ 80 150 低白化型 808 透明 100 1.00  
 15秒/24小时 -55 ~ 80 150 慢干型 800 透明 2.0 0.05 5秒/24小时 -55 ~ 80 150 快干通用型 307 透明 2.0 0.05  
 3秒/24小时 -55 ~ 80 150 快干通用型 502 透明 2.0 0.05 3秒/24小时 -55 ~ 80 150 快干型 W-1 透明 2.0 0.05

3秒/24小时 -55 ~ 80 150 快干型 501 透明 2.0 0.05 5秒/24小时 -55 ~ 80 150 低白化型 602 透明 80 0.90  
15秒/24小时 -55 ~ 80 150 慢干型 801 透明 500 5.50 30秒/24小时 -55 ~ 80 150 低浓度型 901 透明 3000 30.00  
60秒/24小时 -55 ~ 80 150 高浓度型 产品特性：美泰邦瞬间胶接着剂为透明单组份快干胶，固化快、操作方便。有（快干、慢干、高浓度、低白化、无白化型胶水）多种型号选择。典型用途：本产品适用于电子、电器、玩具、灯饰、模具、金属、塑胶、橡胶、工艺品、礼品、皮革、木材等工业用胶水。

注意事项：一、使用时慎防溅入眼睛和皮肤上，若不慎接触应立即使用清水冲洗，并送医院处理。

二、使用时注意通风 三、存放不易小孩接触。四、贮存于阴凉干燥处，（>10 -22 ）。五、保存期>:一年

一、使用时慎防溅入眼睛和皮肤上，若不慎接触应立即使用清水冲洗，并送医院处理。

二、使用时注意通风 三、存放不易小孩接触。四、贮存于阴凉干燥处，（>10 -22 ）。五、保存期>:一年

二、使用时注意通风 三、存放不易小孩接触。四、贮存于阴凉干燥处，（>10 -22 ）。五、保存期>:一年

一、使用时慎防溅入眼睛和皮肤上，若不慎接触应立即使用清水冲洗，并送医院处理。

二、使用时注意通风 三、存放不易小孩接触。四、贮存于阴凉干燥处，（>10 -22 ）。五、保存期>:一年

二、使用时注意通风 三、存放不易小孩接触。四、贮存于阴凉干燥处，（>10 -22 ）。五、保存期>:一年

一、使用时慎防溅入眼睛和皮肤上，若不慎接触应立即使用清水冲洗，并送医院处理。