

# 收集设备DRV 200 TERAOKA寺冈精工 设备

产品名称	收集设备DRV 200 TERAOKA寺冈精工 设备
公司名称	重庆津泽机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室
联系电话	13372628953 13372628953

## 产品详情

?TERAOKA寺冈精工相关设备G3设备

TERAOKA寺冈精工相关设备G3

相关设备G3，取药门，电子货架标签ESL

产品介绍

TERAOKA 不断进化的多功能自助结账机“ HappySelf ”采用了易于查看和使用的垂直LCD。此外，我们还根据商店的情况实现了各种安装变化。

自助操作允许以少的人数进行非面对面操作，无现金支付不需要转账，并有助于消除三个C并减少接触以防止新的冠状病毒的传播。另一个优势是融合后能够灵活地将操作从“面对面”转变为“全程”。从非接触、无现金和提高便利性的角度来看，它正在超市和零售店以及地方政府柜台引入。2020年，为防止COVID-19的传播，放宽面对面体检指导用药，线上体检指导用药成为可能。（厚生劳动省“0410兼容”）

对此，寺冈开发了餐厅用外卖储物柜“取件门”的新变种，即符合该标准的“配取件门”的存储大小。

经医生检查后，药剂师会提供面对面或在线的用药指导。配药后，将存入储物柜并上锁，患者方便时到“取药门”领取。除了通过非接触为安全和保障做出贡献外，它还极大地促进了递送的便利性。寺冈的电子货架标签（ESL）实现了准确的价格显示和的店内工作。我们提供各种尺寸的电子货架标签（ESL），以满足您的商店需求。它可用于各种销售现场应用。由于它是一种数据传输距离远的无线通信方式，因此可以减少安装的收发器数量。由于支持PoE，电子货架设备G3，无需供电工作。有助于降低安装成本。

## 高温拉力观察装置CATY-T3H设备YONEKURA米仓制作所设备

### 高温拉伸观测设备软件（HiTTS系列）

HiTTS可以通过将通用计算机与我们的高温观察拉力试验设备和温度控制单元连接来控制拉力（或弯曲）测试和温度控制，并可以在测试过程中捕获物理性能数据和图像。

使用HiTTS，收集设备DRV-200，可以在驱动拉力试验机和控制通用PC的温度控制器单元的同时，将负载、位移、温度和图像等数据导入PC。

一系列的测试操作可以图形化保存在PC机上，因此可以重复执行复杂的测试图形。

测试获得的所有测试条件和采样数据都以CSV格式（逗号分隔文本格式）保存，食品包装设备TFS系列，可以实现。

此外，捕获的图像被保存为视频文件 (AVI)，因此可以使用 Windows Media 等应用程序进行播放。

变压器匝数比测试仪TR-211:本仪器是为了有效地测量变压器的匝数比误差而制造的，匝数

比误差以数字方式显示（%显示）。仪器内部装有正确匝数比的标准变压器，设备，标准变压器的一次侧（变匝比例/高压侧）与试验变压器的高压侧并联供电。通过比较标准变压器二次侧电压与试验变压器低压侧电压（差动电压）来显示试验变压器的匝数比误差。

标准电流互感器CT-12:可作为检测互感器的标准。电气性能符合日本工业标准（JIS C1731-1）。

辅助变压器PTS-34:它与标准变压器配合使用，可测试不同变比的电压互感器。

无功功率测量的标准反相器QTP-115Z:仅相位相对于初级电压反转  $90^\circ$ ，而不会改变次级电压的大小。

辅助电流互感器CTS-211:与标准电流互感器组合，用于测试不同变比的CT。

收集设备DRV-200-TERAOKA寺冈精工-设备由重庆津泽机电科技有限公司提供。重庆津泽机电科技有限公司是从事“五金工具,机械设备及汽车配件,自动化设备,仪器仪表,实验耗材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王慧。