

昊星研磨泵的八大技术性能,研磨破碎的必备武器

产品名称	昊星研磨泵的八大技术性能,研磨破碎的必备武器
公司名称	浙江三乐塑业有限公司（三乐德可）
价格	30.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州滨海园区昊星胶体磨泵
联系电话	0577-86999999 18958851799

产品详情

对于我们人来说是很难经受岁月的洗礼，很多上了年纪的中老年妇女脚部难免会出现死皮。而也有些人可能天生就有，包括一些男性朋友也是一样的。死皮是不可避免的，却是可以去除的。三乐德可牌脚部去皮磨脚器就是专为脚部具有死皮的人打造的。三乐德牌可磨脚器去死皮角质磨脚器以最新、最快的方法，轻松除去角质和死皮，使你的脚感到舒适健康，让您的脚难以置信的如婴儿皮肤般柔软，达到奇迹般的效果。三乐德可牌去死皮角质磨脚器拥有奇妙精密的微型设计结构，两个高品质不锈钢抛光垫为最终的点睛之笔，可爱的"鸡蛋"形，看起来很小巧、漂亮。三乐德可牌去死皮角质磨脚器，按照人体工学设计，为简单方便使用，只需轻轻的在足部来回滑动即可，更神奇的是，当你修磨自己可爱小脚的同时，收集所有的皮肤碎屑并储藏起来，让您使用它时可以随心所欲，不用担心碎屑弄得到处是。有了它，去除脚部角质死皮变成了一件快乐的事情！相关其他产品信息：

1、昊星研磨泵，

高速混合胶体磨浆机,钛白炭黑研磨机，管线式研磨泵，乳化机，耐磨泵，耐腐蚀耐磨研磨泵,高效分散胶体泵,分散匀质机，多功能研磨泵>固粉液吸料研磨泵>管线式研磨泵>强劲的离心力将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中，同时受到离心挤压、液层摩擦、液力撞击等综合作用力，物料被初步分散。

胶体磨www.colloidmill.cn

转子泵www.cn7s.com

研磨机www.haostars.com

气动浆料泵www.colloidmill.cn

研磨泵www.colloidmill.net

自动洗罐器 www.cn7s.com

打浆机 www.7stars.com.cn

钛白研磨泵 www.86999999.com

乳品设备 www.cn7s.com

2、研磨泵高速旋转的转子产生至少15m/s以上的线速度，物料在强烈的液力剪切、液层磨擦、撕裂碰撞等作用下被充分分散破碎，同时通过定子槽高速射出。

3、分散机物料不断地从研磨泵径向高速射出，在物料本身和容器壁的阻力下改变流向，与此同时在转子区产生的上、下轴向抽吸力的作用下，又形成上、下两股强烈的翻动紊流。物料经过数次循环，最终完成分散过程。

混合机 www.86999999.cn

钛白研磨机 www.86999999.com.cn

乳化机 www.colloidmill.com.cn

混合器 www.haostars.com

研磨机 www.86999999.cn

混合泵 www.haostars.com

转子泵 www.cn7s.com

均质泵 www.7stars.com.cn/

混合机 www.cn7s.com

乳化机 www.cn7s.com

管线式研磨机 www.colloidmill.net

5 运转试验

产品应进行运转试验，保持5 min，不得有异常声音和渗漏，出料斗和循环管路应畅通无阻。

6 粉碎物料粒度

粉碎型产品粉碎物料的粒度，要求其粒径不大于5微米的颗粒数占全部颗粒数的百分比应不小于80%。

7 乳化物料粒度

乳化型产品乳化物料的粒度，要求其粒径不大于5微米的颗粒数占全部颗粒数的百分比应不小于85%。

8 外观质量

产品外观应无碰伤、漆面剥落、锈蚀等缺陷。