

# 电动平移门电路图讲解视频教程

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 电动平移门电路图讲解视频教程                       |
| 公司名称 | 山东厚朴科技有限公司                           |
| 价格   | 520.00/平方米                           |
| 规格参数 | 材质:钢质<br>硬度:高<br>颜色:白色 红色 粉色等        |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院内北首1号楼 |
| 联系电话 | 13869213339 18205347226              |

## 产品详情

医用门门板材质:门板采用加厚双层镀锌彩钢板,内部采用高密度聚氨酯发泡材料填充制作而成,具有隔热、隔音、保温等优点,实用于大型仓库和厂房大门;工业提升门门板可制作宽度可达10米。钢制医用门的制作工艺:1、门扇板材采用国内--线钢铁厂出的无油冷轧板,表面经、打磨、剪板、折弯、抛光处理。再经表面高温喷塑处理。2、门扇内部填充常规采用阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。(注:也可根据客户选择其他材质填充物填充。)3、配备3付高强度不锈钢铰链;门门框一侧也可配有密封条能更符合气密性及高洁净度要求。观察窗采用钢化玻璃(常规尺寸为190\*830),四侧缝隙打硅胶处理、内四角为圆弧处理,外形美观大方。门两侧配备尼龙“U”型折手门锁,高强度、美观、坚固耐用。钢制医用门安装方法:1、用中置铝接件连接,然后用紧固件(自攻螺丝等)固定,紧固件处用盖帽封掉,门框四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度;2、直接使用中置铝连接,门框四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度;3、用槽铝件(或折件)在门]洞四周加装紧固,以调整门]洞尺寸,然后门框以嵌入式方式嵌入,再紧固于槽件上,四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度。钢质门之所以结实耐用因为所用的材料均是采用国内的热浸镀锌钢板,防火、耐腐蚀,抗氧化,不生锈的特性。门框可以根据工地现场的墙体厚度配作,从而很好的解决门框与墙体的收口问题,不需要再去考虑墙体和门框的收口,很好的节省了施工难度带来的施工成本降低,门扇的厚度为40,门扇内采用咬合结构设计,没有任何焊点,美观和结实两者同时到达,门扇内采用高强度蜂窝纸填充,很好的减轻了门扇的自身重量,同时也降低了装修建筑的承载负重,而且门扇具备轻质高强度,开启灵活的特点,通过50万次的重复启闭检测,大大提高了保用寿命,这是传统的木质门远远过不到的。医用钢质门参数介绍:1、门板:采用0.8厚镀锌板,经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点刺及假焊,粉末静电喷涂,具有耐酸碱、防潮、防锈,使用寿命长等优点;2、门框:采用1.5厚镀锌板,经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点刺及假焊,粉末静电喷涂,具有耐酸碱、防潮、防锈,使用寿命长等优点;3、门视窗:200\*600、200\*800、400\*600,观察窗边框四角倒R25圆角整体成型,严禁采用直角成45度拼接边框,普通观察窗因接缝过多而易滋生及影响美观;4、门板芯材:为阻燃纸蜂窝,铝蜂窝等;5、颜色:有白色,蓝色,米,淡绿色等(接受客户颜色);6、配件:不锈合页、不锈钢锁、扫地条、密封件、五金配件、不锈钢防撞带等;7、规格:常规、非标、可接受用户要求设计;8、填充物:阻燃纸蜂窝、铝蜂窝、聚氨酯发泡;9、表面:塑粉静电喷涂。10、强耐磨硬度可达6500转;11、BIO矿物质;12、耐酸碱;13、防火防火等级

达到二级；14、防紫外线，不变色；15、防静电。钢质门门扇表面钢板应与内部骨架应采取可靠连接，表面平整。门扇内部填充材料应为硅酸铝和岩棉（须达到需方要求的或乙级防火要求）。钢质门门体构造：门扇设计厚度应不低于45mm。门扇的内外门板和骨架应相互咬合，并形成约13mm宽的防撬边（双止口），使门缝不直接外露。