

# 天津溶出仪 海益达 天津溶出仪

产品名称	天津溶出仪 海益达 天津溶出仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

## 产品详情

溶出试验前期准备工作：

首先，安装调整溶出仪转杆

升起机头，安装试验转杆（篮杆、桨杆、小桨杆）。按一下上升（下降）键机头开始上升（下降），再按一下上升或下降键，机头停止上下运动。

注意，离合器不要旋紧。

将限位器（13）拨至基准位置，按下降键使机头下降直至停止（基准位置），垂直向下压转杆顶端，使网篮底部或桨叶底部接触到溶出杯底部，逆时针旋紧离合器上部螺母。

升起机头。调整限位器，当使用桨法时，将限位器拨至桨位，使用篮法时，将限位器拨至篮位，按下降键使机头下降直至停止，天津溶出仪多少钱，则网篮底面或桨叶底部距溶出杯底为药典规定高度（ $25 \pm 2\text{mm}$ ）。可用测量钩验证。

溶出仪性能优势：

、溶出杯、不锈钢材料制造的桨杆、篮杆和网篮体，质量性能符合中外药典的要求。

2、计时功能。

3、所预置的工作参数和工作状态自动存储，下次开机无须再次设置。

4、8杯形式恒温水浴箱，便于连续试验补液。水浴箱配有自闭式快速接嘴，方便排水和清洗。

5、具有自检和自动保护功能，能够自动给出多种故障报警信号。

6、可选用小杯法配件（溶出度测定法第三法）。

7、性能指标\*符合《中华人民共和国药典》的规定。

8、带有时间、温度及转速显示窗，操作简单、方便。

9、恒温水浴采用循环方式，内置的温度传感器和单片机温度测控方式使加热升温速度快，控温精度高，天津溶出仪，温度偏差可使用软件校正。转速控制采用先进控制技术，天津溶出仪厂家，精度高，运行平稳，噪音低。

三种时间控制状态可以独立运用，天津溶出仪价格，也可在必要时结合起来灵活运用。如在药品试验运行中（配有自动取样器）可从“计时状态”或者“周期状态”转换到“定时状态”以便执行自动定时关机；又如，可在“计时状态”先运行一段时间，再转换到“周期状态”（不间断试验运行），这对于长效制剂试验（取样周期在10小时以上）来说，同样也能有取样信号了。当溶出杯内溶剂温度稳定于规定值时，方可开始溶出试验。

选择计时状态或周期状态。或按[复位]键使之回复起始状态。

将供试品投入溶剂中，盖好杯盖。对于篮法，须升起机头，将供试品放入网篮并安装好，再降下机头，盖好杯盖。

立即按转速[启/停]键，启动转杆运行。

天津溶出仪-海益达-天津溶出仪多少钱由天津市瑞斯德科技有限公司提供。天津市瑞斯德科技有限公司是一家从事“药检仪器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海益达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞斯德在仪器仪表元器件及器材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！