

锡膏恒温储存箱

产品名称	锡膏恒温储存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67000.00/件
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L; 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107331

产品详情

锡膏存放的冰箱，锡膏存放冰箱，存放锡膏的冰箱，福意联以市场信誉承诺：为客户提供质量过硬，严格依据协议合同按期交货，操作安全的实验设备，为客户之后提供周到的，同时，希望我公司的系列产品能够在满足广大用户的使用同时，可以得到更多的回馈意见，以便提供给客户更好的产品和服务，在互惠互利的基础上共同发展！

锡膏存放的冰箱参数

【型号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪音】 50dB (A)

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】 828L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、精温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度准度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 04、搁架8个

5、钥匙2把

锡膏保存要求，回温处理及使用条件

为了减缓助焊剂和锡粉的反应速度，延长保存时间，锡膏通常都需冷藏储存。建议冷藏温度保持在3-6度佳，不能高于10度，也不能低于0度。否则，可能由于保存方法不当导致锡膏发干，造成印刷不良、漏印、下锡量减少、器件移位、飞片等缺陷。

锡膏在使用前必须进行回温处理，一般将锡膏置于室温进行回温即可。500g装的锡膏必须至少回温3小时以上，以使锡膏的温度与环境温度相同。如果回温不足就打开密闭的罐盖，会导致空气中的水汽因为温差而凝结并进入锡膏，从而引起发干。

值得注意的是，若使用锡膏自动搅拌机，则应缩短或取消回温过程。自动搅拌机一般采用离心式设计，高速旋转会使锡膏温度上升，上升幅度取决于搅拌时间。因此，若锡膏温度已与室温相同，再经过离心搅拌后，温度甚至可能会上升到40℃以上，从而影响锡膏品质。大部分锡膏的推荐使用环境温度为20-30℃，相对湿度30%-60%。温度过高会加快锡膏中溶剂的挥发速度及助焊剂与锡粉的反应速度。通常温度每升高10℃，化学反应速度约增加一倍，因此锡膏更易发干。温度过低又会影响锡膏的粘度及流变性能

，易发生印刷缺陷。同样，湿度过高会使进入锡膏的水汽大大增加；湿度过低又会加快锡膏中溶剂的挥发速率。