

三明高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	三明高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

相关产品：[风淋室](#) [FFU层流罩](#) [高效送风口](#) [超净工作台](#) [传递窗](#) [洁净棚](#) [高效过滤器](#) [中效过滤器](#) [初效过滤器](#) [净化工程](#)

技术咨询：梁先生

高效送风口DOP检漏法检测方法

确定高效过滤器本身及其安装是否有明显的渗漏，必须在现场对以下几处进行测试：过滤器的滤材；过滤器的滤材与其框架内部的连接；过滤器框架的密封垫和过滤器组支撑框架之间；支撑框架和墙壁或顶棚之间。

DOP检漏的材料、仪器有：尘源(PAO溶剂)、TDA-6C气溶胶发生器、气溶胶光度计。

我公司使用的气溶胶发生器为ATI TDA-6C.手持式Laskin喷嘴型气溶胶生器，它直接使用空气而不需要压缩气体作为动力。在20Pa工作压力下，气流速度为50~2025f3/min时，可产生10~100ug/mL浓度的多分散性亚微米级油尘气溶胶。使用的气溶胶光度计为ATI 2H型光度计，动态测量范围为0.00005~120ug/L，采样流量为1F3/min(28.3L/min)。

在待测HEPA上游一侧引入PAO气溶胶