

0.5L气氛保护密炼机

产品名称	0.5L气氛保护密炼机
公司名称	厦门威伯伦科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子电机:2.2KW 冷却方式:水冷(适合炼橡胶) 0.2-0.4Mpa 外型:1.5*0.9*1.5M(长*宽*高)
公司地址	福建厦门同安区同福路99号之十
联系电话	17305929816 18950161952

产品详情

一：0.5L密炼机|实验型密炼机|小密炼机 机器用途0.5L密炼机|实验型密炼机|小密炼机适用于各种橡胶、塑胶原料和工程改性料等化工原料中的捏炼、分散、混合、塑化等用途。0.5L密炼机|实验型密炼机|小密炼机是行业内的小型试验设备，是各大院校、科研等单位选购的产品与供应商，0.5L密炼机|密炼机0.5L|小密炼机是小型或者微型实验密炼机当中的一种型号，更多应用于院校与科研等单位做试验用。0.5L密炼机又称0.5L炼胶机，在行业当中如果客户问到的的是炼胶机，那么需要区分是密炼机还是开炼机，如果说到是几升的炼胶机，那么这个就是密炼机，如果说到是几寸的炼胶机，那么他说的就是开炼机。二：0.5L密炼机|实验型密炼机|小密炼机 应用范围0.5L密炼机|实验型密炼机|小密炼机广泛应用于EVA、PVC、TPR、PE、PP、PC、金属粉、陶瓷粉、功能母料、橡胶助剂、鞋材、橡胶轮胎、密封杂件、电子产品、电线电缆、汽车制品等橡胶制品和塑料制品的原料。三：0.5L密炼机|实验型密炼机|小密炼机 技术特点

0.5L密炼机|实验型密炼机|小密炼机占地面积小、节能、安全、好操作、分散性好、低噪音、使用寿命长、维修频率极低、内置集尘器，全部技术来自台湾，核心配件进口采购。威伯伦小型密炼机被国内众多院校指定选用，目前已与全国30多家院校建立了长期合作关系。四：0.5L密炼机|实验型密炼机|小密炼机机械原理与特点1、0.5L密炼机|实验型密炼机|小密炼机采用“M-W”加压式与浇铸混合槽，不但坚固耐磨，而且确保物料混合均匀与物性变化都达到同比混炼的更号效果。防漏粉装置采用二次拐角设计，能极大地提高防漏粉功能。内置集尘器，方便快捷回收粉尘。2、自动控制温度系统与时间控制系统之配合，使其操作**而简单易懂、达到加温或降温可依设定工作温度急速转换来确保物料混炼分散效果质量与有效工作率。3、可依据混炼物的需要，可分为手动与自动控制，操作容易。4、采用高效率马达，传动力佳、省电、寿命长。五：0.5L密炼机|实验型密炼机|小密炼机技术参数混合容量-----0.5L驱动电机-----2.2KW翻转电机-----0.2KW翻转角度-----110°冷却方式-----水冷(适合炼橡胶) 0.2-0.4Mpa产量-----0.5/1KG(每手料)外型(高*宽*长)-----1.5*0.9*1.5M机

重-----约800KG