

环氧树脂系列：饰品透明胶

产品名称	环氧树脂系列：饰品透明胶
公司名称	厦门发业电子材料厂
价格	40.00/公斤
规格参数	
公司地址	厦门集美杏林
联系电话	0592-3505829 15980769158

产品详情

牌号：h-81ab
粘度：10000 (mpas)

产品等级：一级
用途：五金饰品、发饰

固体含量：99.9 (%)

双组份透明胶系列

环氧树脂h-81ab

一、产品介绍：产品透明度好，固化后表面光亮、无气泡。应用于：工艺品、冲浪板、滑板、led灯条、皮带扣、透明环氧模具、五金饰品、发饰、首饰、贴纸、标牌徽章、弧面饰品等产品的表面披覆和灌注。

型号	主剂h-81a	固化剂h-81b
颜色外观	透明	透明液体
比重	1.2-1.25g/cm ³	1.02g/cm ³
粘度	6000-8000cps	80-130 cps
保存期	3个月	3个月

二、混合比例：a：b=2：1（重量比）

三、固化时间：普通型25℃×1小时内基本固化；

四、使用时间：主剂和固化剂混合后25℃时为10-15分钟。

其操作时间、固化时间、浓稀度、重量比可根据客户要求适当调整。

五、固化物特性：

诱电率	1khz	3.8
诱电损失	1khz	0.02

抗压强度	kg/cm ²	23
弯曲强度	kg/cm ²	10
引张强度	kg/cm ²	16
抗拉强度	kg/cm ²	16-18
冲击强度	kg/mm ² /cm ²	8
硬度	shored	80-85d
表面电阻	ohm	1 × 10 ¹⁴
耐电压	kv/mm	16-18

六、操作注意事项：

- 1、要灌注密封的部位需保持干燥、清洁、工作场所保持通风；
- 2、操作时，须按标准重量配比，混合并搅拌均匀，搅拌时注意搅拌器四周与底部，都须均匀混合。本品混合后会逐渐固化，其粘稠度也会逐渐上升；
- 3、温度和混合量的多少会影响到可使用时间的长短，在大量使用前，请少量试用，掌握产品的使用技巧，以免造成损失。
- 4、有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并清洗干净；

5、混合后材料请尽快使用完毕。