

金华光催化反应器 那央生物

产品名称	金华光催化反应器 那央生物
公司名称	常州那央生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进经济开发区西太湖大道58号
联系电话	15821173881 15821173881

产品详情

光催化反应器的维护和保养措施

光催化反应器的维护与保养方法在购买完光催化反应器后，要牢记两点维护注意事项：

一、关注光催化反应器绘图仪防雾维护。

测绘仪在光催化反应器中使用和贮存过程中，由于环境的影响会发生霉变或起雾现象，一旦出现霉变或起雾现象，就会影响仪器的正常使用，此时根据产品霉变雾化的原因采取相应的防治措施。

二、要重视产品的管理与应用。

在使用过程中，设备在高负荷运行时更容易出现意外故障，其中由于维修和使用不当而产生的雾气较为明显和常见，一旦出现此类故障，将给设备带来工作上的影响。

1.密封方式：

因为聚四氟乙烯溶解瓶内衬的热膨胀系数比壳体的大，所以在加热瓶特别是冷却时，容易出现热泄漏。为了防止这种现象发生，反应器内的所有溶解瓶都安装有励密封弹簧盖，使得密封盖在操作过程中始终保持压力。

2耐热性能很强。

由于瓶装容器采用聚钠制造，可耐各种强酸和聚钠的腐蚀，矿石、玻璃、其他金属材料 and 有机材料在聚钠溶液中溶解快一点。

3.简单易行:

使用的扳手，光催化反应器，开紧方便快捷。操作简单。

4.加快分析过程。

微型反应装置可减少设备数量，节省工厂投资，减少操作人员，降低生产成本。与常温常压敞口容器相比，其溶解率增加，操作时间缩短。

光化学反应仪主要特点：

光化学反应仪具有智能微电脑控制，可观察电流和电压实时变化。进口光源控制器，内置光源转换器，功率连续可调，稳定性高。具有分步定时功能，操作简便。反应暗箱内壁使用防辐射材料，且带有观察窗。光化学反应仪主要特点，采用内照式光源，受光充分，灯源采用耐高压防震材质，耐用。配有8(6/12可选)位磁力搅拌装置，使样品充分混匀受光。双层耐高低温石英冷阱，可通入冷却水循环维持反应温度。高温保护系统，自动断电功能。机箱外部结构设有循环水进出口，内部设有2个专门用的插座，供灯源和搅拌反应器用

金华光催化反应器-那央生物(推荐商家)由常州那央生物科技有限公司提供。常州那央生物科技有限公司在反应器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，那央生物一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：沙经理。