

# 柴油定硫仪常见故障及处理方法

产品名称	柴油定硫仪常见故障及处理方法
公司名称	郑州恒亚仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区三全路7号
联系电话	86-037153777657 13071001800

## 产品详情

a0ai--z

郑州恒亚仪器仪表有限公司（原郑州恒远仪器仪表有限公司）从2005年成立以来，专心致力于生产包括：量热仪系列、测硫仪系列、水分测定仪系列、测氢仪、胶质层测定仪、灰熔点测定仪、温控仪系列、马弗炉、粘结指数测定仪、煤燃点测定仪、制样化验分析设备。公司在研制生产过程中，以规范的设计，严格的管理，精细的制造，以更新，更高，更好的标准向用户提供质优价廉的仪器设备，公司的产品终生提供优质服务。 公司网址:[www.hengyuankeji.com](http://www.hengyuankeji.com) [www.hengyakeji.com](http://www.hengyakeji.com) [www.hengyuanyiqi.com](http://www.hengyuanyiqi.com) 电话：0371-56758932 手机：15136158286 全国免费电话：400-666-1613

功能特点： 1. 人机界面友好，键盘操作简单易学好用。 2. 炉温采取PID模式控制炉流，控温精度高，可有效保护硅碳管，延长使用寿命。 3. 设定炉温，修正等可直接通过键盘输入改变。 4. 智能控制电解开关的开与关，不会因开、关机的顺序而产生过电解现象。 5. 做煤样时可以随时查看炉温、炉流、指示电压、进程时间及含流量，试验过程一目了然。 6. 自动判断滴定终点，缩短实验时间，提高工作效率。 7. 若输入水分值，则计算、打印干剂硫和水分值。 8. 本仪器可以掉电记忆最新的30个历史记录，并可随时打印历史记录。

汉字自动定硫仪的技术参数： 1. 硫的测量范围：0-100%。 2. 试样燃烧分析时间3-5分钟,智能判断滴定终点返回。 3. 控温：精度 $1150 \pm 5$ 。测温：精度0.5级；加热体为硅碳管,高温区长度 90毫米，温度为 $1150 \pm 5$ （根据需要可调节温度）。 4. 升温速度：25-30 /分,约35分钟可达1200。 5. 电解池：容积为450毫升，金属铂电极。 6. 仪器的稳定性：开机1分钟之内进入稳定状态。 7. 供电电源：220V  $\pm$  20%，50Hz。 8. 仪器尺寸(mm) 控制器：365  $\times$  155  $\times$  340 高温炉：580  $\times$  250  $\times$  270 净化器：258  $\times$  300  $\times$  360